Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4050.733

线缆端头

状态: 2025/12/19 (来源: rittal.com/tw-zh)



AS 4050.733 - 线缆端头 散装

带塑料束环。

特征

型号	AS 4050.733
产品描述	带塑料束环。
技术数据	耐热温度高达 105 °C
材料	E-Cu,电镀锌 塑料套环:聚丙烯
颜色	黑色
长度	8 mm
AWG	16
内径	3.5 mm
用于横截面	1.5 mm²
DIN 色标	是的
说明	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。 如需单独咨询,请联系您的威图销售顾问。
标准	AEH DIN 46228
与型号相匹配	4051.205 4051.210 4050.452
供货型式	散装
包装单元	500 件
净重	0.5

© Rittal 2025 2

特征

毛重	0.058
税率号	85369010
EAN	4028177805019
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

批准

批准 UL + C-UL (listed) UR

© Rittal 2025