

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.766

## 线缆端头

状态: 2026/1/7 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.766 - 线缆端头 散装

带塑料束环。

## 特征

型号	AS 4050.766
产品描述	带塑料束环。
技术数据	耐热温度高达 105 °C
材料	E-Cu, 电镀锌 塑料套环: 聚丙烯
颜色	白色
长度	10 mm
AWG	18
内径	2.8 mm
威图色标	是的
用于横截面	0.75 mm <sup>2</sup>
说明	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。 如需单独咨询, 请联系您的威图销售顾问。
标准	AEH DIN 46228
与型号相匹配	4051.205 4051.210 4050.452
供货型式	散装
包装单元	500 件
净重	0.5

## 特征

毛重	0.049
税率号	85369010
EAN	4028177815759
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

## 批准

批准	UL + C-UL (listed)
	UR