


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.598

线缆端头

状态: 2026/6/24 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.598 - 线缆端头 盘式

带塑料束环。

特征

型号	AS 4051.598
产品描述	带塑料套环。
技术数据	耐热温度高达 105 °C
材料	E-Cu, 电镀锌 塑料套环: 聚丙烯
颜色	橙色
长度	10 mm
AWG	20
内径	2.6 mm
威图色标	是的
用于横截面	0.5 mm ²
说明	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。
标准	AEH DIN 46228
供货型式	盘式
包装单元	5,000 件
净重	5 kg
毛重	0.589 kg
税率号	85369010
ETIM 9	EC000005

特征

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
产品描述	Wire end ferrules 0.5 mm ² x 10 mm AWG 20, packs of 5,000 pc(s)., colour: orange, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code)

批准

批准	UL + C-UL (listed)
----	--------------------