

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7502.126 QuickBox、19"

状态: 2025/12/8 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7502.126 - QuickBox、 19"

壁挂式箱体，罩盖可以拆除，安装方便，并具有水平的 482.6 mm (19") 安装平面。通过检视窗进行状态监控。

特征

型号	DK 7502.126
型式	带钢板门
产品描述	壁挂式箱体配有可卸下的罩盖，方便了安装、保养作业。
材料	带有安装角支架的壁挂式安装板：钢板，2.0 mm 箱体罩盖：钢板，1.0 mm 门：钢板门或透明门，带有钢板框架和 3 mm 单片安全玻璃
表面	箱体：经粉末涂层
颜色	RAL 7035
供货范围	壁挂部件：预安装的安装角支架，刷条组件用于下方/上方电缆导入，电缆夹钳轨，19" 安装角轨，深度无级可调 箱体罩盖：底罩和顶罩带通风槽，刷条组件用于上/下电缆导入。两侧带安全锁，钢板门或透明门带安全锁 12321，配有的 Ergoform-S 锁具系统额选型可以选配半圆形锁。
高度单位	9 U
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 495 mm 深度: 600 mm
安装深度	547 mm
壁挂部件的深度	488 mm
Width wall section	595 mm

特征

基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	27.55
毛重	29
税率号	94032080
EAN	4028177201378
E-Number Sweden	E7239626
ECLASS 8.0	27180208