# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# GA 9104.210 铸铝箱体 GA

状态: 2025/12/18 (来源: rittal.com/tw-zh)



# GA 9104.210 - 铸铝箱体 GA

用铸铝制成的涂漆箱体。防护等级: IP 66。







### 特征

GA 9104.210
箱体:铸铝
箱盖: 铝铸件,周围 CR 发泡橡胶 O 型密封圈
织纹
RAL 7001
箱体配有箱盖
箱盖螺钉,已装配,不会脱落
用于固定支承轨的螺钉
用于连接接地保护的螺钉
NEMA 4
IP 66
IK08
宽度: 75 mm
高度: 80 mm
深度: 58 mm

© Rittal 2025

### 特征

基本材料	铸铝
包装单元	1件
净重	0.3
毛重	0.33
税率号	84879090
EAN	4028177145368
E-Number Sweden	E3404583
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# 批准

解释 符合性声明 符合性声明 UK

© Rittal 2025