

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9202.600

防爆箱体

状态: 2026/4/4 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9202.600 - 防爆箱体 塑料，空箱体配有铰接门

带有铰接门的塑料 Ex 箱体

特征

型号	KEL 9202.600
使用范围	1 区和 2 区或 21 区和 22 区按照 2014/34/EU 适用环境温度范围：-30 °C...+80 °C 可通过内置的设备限制标注的温度 防护等级依据 EN 60 079 标准：通过提高箱体的安全性能 (Ex e) 来很好的保护其内部设备 (Ex tb)
材料	箱体：玻璃纤维增强的不饱和聚合物，表面耐抗性：< 10 \times Ω 门：玻璃纤维增强的不饱和聚酯，表面电阻：< 10 \times Ω 四周带有发泡硅树脂密封圈 安装板：钢板，镀锌
颜色	RAL 9011
供货范围	箱体 门 安装板
尺寸	宽度: 250 mm 高度: 350 mm 深度: 150 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	195 mm x 300 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	是的
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	是的
基本材料	塑料

特征

锁	锁具规格: 凸缘 锁具数量: 2 锁芯: 3 mm 双齿
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 66
包装单元	1 件
净重	4.085 kg
毛重	4.285 kg
税率号	94037000
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502
产品描述	EX 机柜 250 X 350 X 150

批准

批准	ATEX
证书	防护等级
解释	制造商声明