

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

PDU UK, modelo "switched" – DK 7955.530

Data de publicação : 23/Abr/2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PDU UK, modelo "switched" – DK 7955.530

Criado: 23.04.2021 em www.rittal.com/pt-pt



Discontinued article.

O produto sairá de linha em: 30.06.2020

Descrição do produto

Descrição: Função de medição por fase e tomadas que podem ser ativadas individualmente. Com a PDU compacta, qualquer modelo de rack para TI pode ser equipado de forma muito simples com uma unidade profissional de distribuição de energia. No caso do modelo de rack TS IT, a montagem até mesmo dispensa o uso de ferramentas. A forma compacta facilita totalmente a montagem. Por ser equipada com relés biestáveis e um display OLED, o consumo de energia da PDU é extremamente reduzido. Um servidor web integrado possibilita a conexão direta à rede com gerenciamento abrangente de terminais. A alimentação redundante de energia é assegurada por todas as fases, além de uma rede Power over Ethernet existente. A PDU oferece funções abrangentes de gerenciamento e monitoramento. O elevado grau de disponibilidade é garantido pela medição com exatidão de 1%.

Material: Perfil em alumínio anodizado natural

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: IP 20

Descrição do produto

Tomadas: 16 x GB (tipo G, BS 1363) - Preto

Adequado para: Tipo de caixa: TS IT
Altura: ≤ 1800 mm

Dimensões: Largura: 44 mm
Profundidade: 85 mm
Comprimento: 1280 mm

Fontes de Quantidade: 1

| | |
|--|--|
| alimentação: | Fases por fonte de alimentação: 1~ |
| Comprimento do cabo de ligação: | 3 m |
| Condições do ambiente: | Temperatura de serviço: +0 °C...+45 °C Temperatura de armazenamento: -25 °C...+70 °C Umidade relativa do ar (sem condensação): 10 % - 95 % |
| Tipo de ligação (elétrica): | UK |
| Corrente nominal (máx.): | 13 A |
| Embalagem: | 1 unid. |
| Teor de cobre (kg / unidade): | 0 |
| EAN: | 4028177685093 |
| Número da tarifa alfandegária: | 85366990 |
| ETIM 7.0: | EC000330 |
| ETIM 6.0: | EC000330 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27142604 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27142604 |
| Descrição do produto: | #NV |
| Aprovações | |
| Explicações: | Declaration of conformity |