

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Компактные распределительные шкафы AE – AE 1100.500

Date : 05.12.2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Компактные распределительные шкафы АЕ – АЕ 1100.500

created: 05.12.2019 build on [www.rittal.com/ru-ru](http://www.rittal.com/ru-ru)



## Описание продукции

<b>Материал:</b>	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
<b>Поверхность:</b>	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
<b>Цвет:</b>	RAL 7035
<b>Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:</b>	IP 55
<b>Степень защиты NEMA:</b>	NEMA 12
<b>ИК-код:</b>	IK08
<b>Комплект поставки:</b>	Корпус с дверью (дверями) на шарнирах, полностью закрытый Фланш-панель(и) в основании корпуса Монтажная панель Замок: двойная бородка 3 мм
<b>Основной материал:</b>	Листовая сталь

## Особенности продукции

<b>Размеры:</b>	Ширина: 1000 mm Высота: 760 mm Глубина: 210 mm
<b>Толщина материала:</b>	Корпус: 1,5 mm

Дверь: 2 mm  
Монтажная панель: 3 mm

<b>Монтажная панель:</b>	Ширина: 944 mm Высота: 730 mm
<b>Кол-во дверей:</b>	2
<b>Исполнение замка:</b>	Замки
<b>Количество замков:</b>	2
<b>Замочный вкладыш:</b>	Двойная бородка 3 mm
<b>Фланш-панели, размер:</b>	4
<b>Фланш-панели, количество:</b>	2
<b>Упаковка:</b>	1 шт.
<b>Вес:</b>	52 kg
<b>EAN:</b>	4028177252387
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCI@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCI@ss 6.0/6.1:</b>	27180101

**Описание продукции:** АЕ Компактный распределительный шкаф, ШВГ: 1000 x 760 x 210 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, двудверный, два поворотных замка

## Сертификаты

**Сертификаты:** Bureau Veritas  
CSA  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
RRR  
Russian Maritime Register of Shipping  
TÜV  
UL + C-UL

**Сертификаты:** IK-Code  
Сертификат/Декларация соответствия  
Степень защиты

