

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Компактные распределительные шкафы AE – AE 1380.500

Date : 05.12.2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Компактные распределительные шкафы АЕ – АЕ 1380.500

created: 05.12.2019 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукции

Материал:	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность:	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет:	RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 66
Степень защиты NEMA:	NEMA 4
ИК-код:	IK08
Комплект поставки:	Корпус с дверью (дверями) на шарнирах, полностью закрытый Фланш-панель(и) в основании корпуса Монтажная панель Замок: двойная бородка 3 мм
Основной материал:	Листовая сталь

Особенности продукции

Размеры:	Ширина: 380 mm Высота: 380 mm Глубина: 210 mm
Толщина материала:	Корпус: 1,38 mm

Дверь: 1,5 mm
Монтажная панель: 2 mm

Монтажная панель:	Ширина: 334 mm Высота: 355 mm
Кол-во дверей:	1
Навеска двери правая, меняется на левую:	Да
Исполнение замка:	Замки
Количество замков:	1
Замочный вкладыш:	Двойная бородка 3 мм
Фланш-панели, размер:	3
Фланш-панели, количество:	1
Упаковка:	1 шт.
Вес:	9,8 kg
EAN:	4028177252516
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCI@ss 8.0/8.1:	27180101
eCI@ss 6.0/6.1:	27180101
Описание продукции:	АЕ Компактный распределительный шкаф, ШВГ: 380 x 380 x 210 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный, один поворотный замок

Сертификаты

Сертификаты:
Bureau Veritas
CSA
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
RRR
Russian Maritime Register of Shipping
TÜV
UL + C-UL

Сертификаты: IK-Code
Сертификат/Декларация соответствия
Степень защиты

Пояснения: Декларация о соответствии
