

□

# Пластиковые распределительные шкафы KS – KS 1434.500

Date : 08.12.2019

□

# Пластиковые распределительные шкафы KS – KS 1434.500

: 08.12.2019 build on [www.rittal.com/ru-ru](http://www.rittal.com/ru-ru)



## Описание продукции

**Исполнение:** без обзорного окна

**Материал:** Корпус и дверь: упрочнённый стекловолокном полиэстер GFK  
Дверь: литое уплотнение из полиуретана по периметру  
Монтажная панель: Листовая сталь  
Обзорное окно: акриловое стекло, 3,0 мм с резиновым уплотнением

**Поверхность:** Корпус и дверь: необработанные, цветной пластик  
Монтажная панель: оцинкованная

**Цвет:** Эквивалент RAL 7035

**Степень защиты IP  
согл. МЭК 60 529:** IP 66

**Степень защиты  
NEMA:** NEMA 4X

**ИК-код:** IK08

**Комплект поставки:** Корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый, замок под ключ с двойной бородкой 3 мм  
Монтажная панель  
Двойное уплотнение на верхней или нижней кромке двери в виде встроенного защитного козырька  
По бокам интегрированный С-образный профиль для плавной регулировки глубины монтажной панели

**Указание:** Под воздействием длительного УФ-излучения (солнечный свет) в сочетании с ветром и дождем поверхность может изменить свой внешний вид. Это не ухудшает защиту установленных электрических компонентов. Если шкафы невозможно защитить от попадания лучей, например, навесом от солнца, мы

рекомендуем покрыть их полиуретановой краской. Допустима температура окружающей среды -30 °С...+75 °С.

**Основной материал:** Пластик

## Особенности продукции

**Размеры:** Ширина: 300 mm  
Высота: 400 mm  
Глубина: 200 mm

**Толщина материала:** Монтажная панель: 2 mm

**Монтажная панель:** Ширина: 245 mm  
Высота: 350 mm

**Кол-во дверей:** 1

**Навеска двери  
правая, меняется на  
левую:** Да

**Исполнение замка:** Замки

**Количество замков:** 2

**Замочный вкладыш:** Двойная бородка 3 мм

**Упаковка:** 1 шт.

**Вес:** 5,9 kg

**EAN:** 4028177526662

**Код ТНВЭД:** 94037000

**ETIM 7.0:** EC000261

**ETIM 6.0:** EC000261

**eCI@ss 8.0/8.1:** 27180101

**eCI@ss 6.0/6.1:** 27180101

**Описание  
продукции:** KS пластиковый распределительный шкаф, ШВГ: 300x400x200 мм, усиленный  
стекловолокном ненасыщенный полиэстер GFK, с монтажной панелью, с дверью

## Сертификаты

**Сертификаты:** Bureau Veritas  
Germanischer Lloyd  
Lloyds Register of Shipping  
Russian Maritime Register of Shipping  
TÜV

---

**Сертификаты:** IK-Code  
Сертификат/Декларация соответствия

---

**Пояснения:** Декларация о соответствии

---