

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Пластиковые распределительные шкафы KS – KS 1444.500

Date : 13.08.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Пластиковые распределительные шкафы KS – KS 1444.500

created: 13.08.2020 build on www.rittal.com/ru-ru



Discontinued article.

Продукт снимается с производства с: 30.11.2020 |||Артикул заменяется на: 1444000

Описание продукции

Исполнение: без обзорного окна

Материал: Корпус и дверь: упрочнённый стекловолокном полиэстер GFK
Дверь: литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь
Обзорное окно: акриловое стекло, 3,0 мм с резиновым уплотнением

Поверхность: Корпус и дверь: необработанные, цветной пластик
Монтажная панель: оцинкованная

Цвет: Эквивалент RAL 7035

**Степень защиты IP
согл. МЭК 60 529:** IP 66

**Степень защиты
NEMA:** NEMA 4X

ИК-код: IK08

Комплект поставки: Корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый, замок под ключ с двойной бородкой 3 мм
Монтажная панель
Двойное уплотнение на верхней или нижней кромке двери в виде встроенного защитного козырька
По бокам интегрированный C-образный профиль для плавной регулировки глубины монтажной панели

Указание: Под воздействием длительного УФ-излучения (солнечный свет) в сочетании с ветром и дождем поверхность может изменить свой внешний вид. Это не ухудшает защиту установленных электрических компонентов. Если шкафы невозможно защитить от попадания лучей, например, навесом от солнца, мы рекомендуем покрыть их полиуретановой краской. Допустима температура окружающей среды -30 °C...+75 °C.

Основной материал: Пластик

Особенности продукции

Размеры: Ширина: 400 mm
Высота: 400 mm
Глубина: 200 mm

Толщина материала: Монтажная панель: 2,5 mm

Монтажная панель: Ширина: 345 mm
Высота: 350 mm

Кол-во дверей: 1

**Навеска двери
правая, меняется на
левую:** Да

Исполнение замка: Замки

Количество замков: 2

Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 mm

Упаковка: 1 шт.

Вес: 7,9 kg

EAN: 4028177526679

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCI@ss 8.0/8.1: 27180101

eCI@ss 6.0/6.1: 27180101

**Описание
продукции:** KS пластиковый распределительный шкаф, ШВГ: 400x400x200 mm, усиленный стекловолокном ненасыщенный полиэстер GFK, с монтажной панелью, с дверью

Сертификаты

Сертификаты:	Bureau Veritas Lloyds Register of Shipping Russian Maritime Register of Shipping TÜV
---------------------	---

Сертификаты:	IK-Code Сертификат/Декларация соответствия
---------------------	---

Пояснения:	Декларация о соответствии
-------------------	---------------------------
