

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ Пластиковые распределительные шкафы KS – KS 1479.500

Date : 09.12.2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Пластиковые распределительные шкафы KS – KS

1479.500

created: 09.12.2019 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукции

Исполнение: с обзорным окном

Материал: Корпус и дверь: упрочнённый стекловолокном полиэстер GFK
Дверь: литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: Листовая сталь
Обзорное окно: акриловое стекло, 3,0 мм с резиновым уплотнением

Поверхность: Корпус и дверь: необработанные, цветной пластик
Монтажная панель: оцинкованная

Цвет: Эквивалент RAL 7035

**Степень защиты IP
согл. МЭК 60 529:** IP 56

**Степень защиты
NEMA:** NEMA 12

ИК-код: IK08

Комплект поставки: Корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый, замок под ключ с двойной бородкой 3 мм
Монтажная панель
Двойное уплотнение на верхней или нижней кромке двери в виде встроенного защитного козырька
По бокам интегрированный С-образный профиль для плавной регулировки глубины монтажной панели
Обзорное окно в двери

Указание: Под воздействием длительного УФ-излучения (солнечный свет) в сочетании с ветром и дождем поверхность может изменить свой внешний вид. Это не ухудшает защиту установленных электрических компонентов. Если шкафы

невозможно защитить от попадания лучей, например, навесом от солнца, мы рекомендуем покрыть их полиуретановой краской. Допустима температура окружающей среды -30 °С...+75 °С.

Основной материал:	Пластик
Особенности продукции	
Размеры:	Ширина: 800 mm Высота: 1000 mm Глубина: 300 mm
Толщина материала:	Монтажная панель: 3 mm
Монтажная панель:	Ширина: 717 mm Высота: 950 mm
Кол-во дверей:	1
Навеска двери правая, меняется на левую:	Да
Исполнение замка:	3-точечная запор
Количество замков:	1
Замочный вкладыш:	Двойная бородка 3 мм
Упаковка:	1 шт.
Вес:	39,9 kg
EAN:	4028177526792
ETIM 7.0:	ЕС000261
ETIM 6.0:	ЕС000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101

Описание продукции:	KS пластиковый распределительный шкаф, ШВГ: 800x1000x300 мм, усиленный стекловолокном ненасыщенный полиэстер GFK, с монтажной панелью, с дверью, обзорное окно
----------------------------	--

Сертификаты

Сертификаты: Bureau Veritas
Germanischer Lloyd
Lloyds Register of Shipping
Russian Maritime Register of Shipping
TÜV

Сертификаты: IK-Code
Сертификат/Декларация соответствия

Пояснения: Декларация о соответствии
