

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Клеммные коробки KL Нержавеющая сталь – KL 1529.010

Date : 19.09.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Клеммные коробки KL Нержавеющая сталь – KL 1529.010

created: 19.09.2020 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукции

Материал:	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность:	Корпус и крышка: шлифовка, зерно 180
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 66
Степень защиты NEMA:	NEMA 4X
ИК-код:	IK08
Комплект поставки:	Корпус с крышкой Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Основной материал:	Нержавеющая сталь

Особенности продукции

Размеры:	Ширина: 300 mm Высота: 200 mm Глубина: 120 mm
Толщина материала:	Корпус: 1,25 mm Крышка: 1,25 mm
Количество замков:	4

Упаковка:	1 шт.
Вес:	2,9 kg
EAN:	4028177663343
ETIM 7.0:	EC002713
ETIM 6.0:	EC002713
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Описание продукции:	KL клеммная коробка, ШВГ: 300x200x120 мм, нержавеющей сталь, 1.4301, без монтажной панели, с крышкой, без фланш-панели
Сертификаты	
Сертификаты:	Bureau Veritas CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping Russian Maritime Register of Shipping UL + C-UL
Сертификаты:	IK-Code Сертификат/Декларация соответствия Степень защиты
Пояснения:	Декларация о соответствии