

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ Замочный вкладыш – SZ 2466.000

Date : 30.09.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Замочный вкладыш – SZ 2466.000

created: 30.09.2020 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукции

Исполнение: А

Материал: Цинковое литье под давлением

Особенности продукции

Подходит для:

- Тип корпуса: АХ с поворотным замком
- Тип корпуса: АХ с 3-точечной системой замков
- Тип корпуса: Электрошкафчики КХ
- Тип корпуса: Шкаф для ПК для поддона или полки для клавиатуры
- Тип корпуса: Средняя и верхняя часть ТР
- Тип корпуса: Универсальный пульт ТР
- Тип корпуса: Крышка напольного пульта ТР
- Тип корпуса: Дверь напольного пульта ТР
- Тип корпуса: ЕВ
- Тип корпуса: ВГ с поворотным замком
- Тип корпуса: АЕ с поворотным замком
- Тип корпуса: На базе АЕ с поворотным замком
- Тип корпуса: Настенный корпус АЕ с поворотным замком
- Тип корпуса: АЕ с 3-точечным запором
- Тип корпуса: На базе АЕ с 3-точечным запором
- Тип корпуса: Настенный корпус АЕ с 3-точечным запором
- Тип корпуса: EL 3-секционный 6 - 15 ЕВ

Размеры: Длина: 27 mm

Монтаж в систему ручек:

- Комфортная ручка АХ
- Мини-комфортная ручка АХ
- Ручка Ergoform-S Standard
- Ручка Ergoform-S Standard для пластиковых распределительных шкафов KS
- Блокировка соседней двери

Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм

Упаковка:	1 шт.
Вес:	0,02 kg
Доля меди (кг / штук):	0
EAN:	4028177023888
ETIM 7.0:	EC000743
ETIM 6.0:	EC000743
eCI@ss 8.0/8.1:	27409218
eCI@ss 6.0/6.1:	27409218
Описание продукции:	SZ замочный вкладыш, исполнение А, цинковое литье под давлением, двойная бородка 3 мм, L: 27 мм
Сертификаты	
Сертификаты:	Сертификат/Декларация соответствия