

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Пластиковые фланш-панели для ввода кабеля с метрической разметкой – SZ 2560.010

Date : 20.09.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Пластиковые фланш-панели для ввода кабеля с метрической разметкой – SZ 2560.010

created: 20.09.2020 build on www.rittal.com/ru-ru



Артикул снят с производства.

Данный артикул снят с производства с: 30.09.2020

Описание продукции

Описание:	С предварительно размеченными отверстиями для кабельных вводов. Используют уплотнение стандартных фланш-панелей.
Цвет:	RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 55 при корректном монтаже
Указание:	Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.

Особенности продукции

Подходит для:	Тип корпуса: AE
Размеры:	Ширина: 160 mm Глубина: 70 mm
Рабочая температура:	Диапазон температур (окружающая среда): -40 °C...+70 °C
Фланш-панели, размер:	1
Ввод кабеля:	Количество метрических диаметров: 2 x M12 Количество метрических диаметров: 2 x M20 Количество метрических диаметров: 3 x M25

Упаковка:	10 шт.
Вес:	0,61 kg
Доля меди (кг / штук):	0
EAN:	4028177550254
ETIM 7.0:	EC000211
ETIM 6.0:	EC000211
eCl@ss 8.0/8.1:	27142421
eCl@ss 6.0/6.1:	27189190
Описание продукции:	SZ пластиковая фланш-панель для ввода кабеля, с метрическими размеченными отверстиями, ШВ: 160x70 мм, размер: 1
Сертификаты	
Сертификаты:	Сертификат/Декларация соответствия