

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ▶ Напольные пульты Нержавеющая сталь – TP 2685.600

Date : 16.10.2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Напольные пульты Нержавеющая сталь – TP 2685.600

created: 16.10.2019 build on [www.rittal.com/ru-ru](http://www.rittal.com/ru-ru)



## Описание продукции

<b>Материал:</b>	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм Дверь или двойная дверь и крышка пульта: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
<b>Поверхность:</b>	Корпус, дверь, крышка пульта и панели основания: Шлифовка, зерно 240 Монтажная панель: оцинкованная
<b>Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:</b>	IP 55
<b>Степень защиты NEMA:</b>	NEMA 12
<b>Комплект поставки:</b>	Корпус, сзади и по бокам закрытый Одно- или двухстворчатая дверь спереди, со штанговым замком Крышка пульта с фиксатором и стальным поворотным замком в корпусе Замки под ключ с двойной бородкой Панель основания, секционная Монтажная панель
<b>Основной материал:</b>	Листовая сталь

## Особенности продукции

<b>Размеры:</b>	Ширина: 1000 mm Высота: 960 mm Глубина (сверху): 480 mm Глубина (снизу): 400 mm
<b>Монтажная панель:</b>	Ширина: 930 mm Высота: 780 mm

<b>Кол-во дверей:</b>	2
<b>Упаковка:</b>	1 шт.
<b>Вес:</b>	79,5 kg
<b>EAN:</b>	4028177031395
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000784
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000784
<b>eCI@ss 8.0/8.1:</b>	27180504
<b>eCI@ss 7.0/7.1:</b>	27180504
<b>eCI@ss 6.0/6.1:</b>	27180504
<b>eCI@ss 5.1/5.1.4:</b>	27180503
<b>Описание продукции:</b>	Напольный пульт, нержавеющая сталь 1.4301, 2-дверный, ШВ 1000x960 мм, глубина снизу/сверху 400x480 мм
<b>Сертификаты</b>	
<b>Сертификаты:</b>	CSA RRR Russian Maritime Register of Shipping TÜV UL
<b>Сертификаты:</b>	Сертификат/Декларация соответствия
<b>Пояснения:</b>	Декларация о соответствии