

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ Штмп круглый для листовой стали – AS 4055.228

Date : 30.09.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Штамп круглый для листовой стали – AS 4055.228

created: 30.09.2020 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукции

Исполнение:	С 3 режущими кромками
Описание:	Для штамповки круглых вырезов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
Указание:	При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющей сталь
Комплект поставки:	Матрица Пуансон Прижимной винт без подшипника
Указание:	При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющей сталь

Особенности продукции

Размеры PG:	21
Ø выреза:	28,3 mm
Прижимной винт (Ø x L):	9,5 mm x 50 mm
Прижимной винт для гидравлического прессы Ø:	9,5 mm 19 mm
Прижимной винт для гидравлического	4055.661

пресса Арт. №:

**Макс. толщина
обрабатываемой
листовой стали:**

2 mm

Упаковка:

1 шт.

Вес:

0,17 kg

Доля меди (кг / штук):

0

EAN:

4028177808256

ETIM 7.0:

EC000156

ETIM 6.0:

EC000156

eCl@ss 8.0/8.1:

21049047

eCl@ss 6.0/6.1:

21040702

**Описание
продукции:**

Штамп круглый, для материала листовая сталь, PG 21, Ø выреза 28,3 мм