

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

 **Компактные
системные шкафы
CM – CM 5118.500**

Date : 23.04.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Компактные системные шкафы CM – CM 5118.500

created: 23.04.2021 build on www.rittal.com/ru-ru



Артикул снят с производства.

Данный артикул снят с производства с: 30.09.2020 |||Артикул заменяется на: 1110000

Описание продукта

Материал:	Корпус: Листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность:	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет:	RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 55 при выборе соответствующих панелей основания или замыкающей панели
Степень защиты NEMA:	NEMA 12 при выборе соответствующих панелей основания или замыкающей панели
IK-код:	IK08
Комплект поставки:	Корпус с дверью (дверями) на шарнирах 3-точечная запор под ключ с двойной бородкой Монтажная панель Открытое основание для индивидуального ввода кабеля
Основной материал:	Листовая сталь

Описание продукта

Размеры:	Ширина: 1000 mm Высота: 1000 mm
-----------------	------------------------------------

Глубина: 300 mm

Монтажная панель:	Ширина: 940 mm Высота: 955 mm
Кол-во дверей:	2
Упаковка:	1 шт.
Вес:	70 kg
EAN:	4028177479784
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCI@ss 8.0/8.1:	27180101
eCI@ss 6.0/6.1:	27180101
Описание продукта:	СМ компактный распределительный шкаф, ШВГ: 1000x1000x300 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, двдверный, открытое основание
Сертификаты	
Сертификаты:	Lloyds Register of Shipping RRR UL + C-UL
Сертификаты:	IK-Code NA
Пояснения:	Декларация о соответствии