

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Линейные распределительные шкафы VX25 ЭМС – VX 8807.020

Date : 20.11.2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Линейные распределительные шкафы VX25 ЭМС – VX 8807.020

created: 20.11.2019 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукции

Описание:	Крупногабаритные шкафы серии VX25 даже в стандартной версии имеют хорошие показатели экранирования в широком диапазоне частот. Для повышенных требований по ЭМС Rittal предлагает шкаф VX25 в сертифицированном VDE исполнении с высокой степенью ВЧ-экранирования.
Материал:	Каркас шкафа: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 1,5 мм Крыша: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 1,5 мм Дверь: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 2,0 мм Задняя стенка: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 1,5 мм Панели основания: листовая сталь 1,5 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность:	Каркас шкафа: гладкий Дверь, задняя стенка и крыша: окрашенные снаружи и неокрашенные изнутри Панели основания: оцинкованные Монтажная панель: оцинкованная
Цвет:	RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 55
Степень защиты NEMA:	NEMA 12
Type rating согл. UL 508A:	Type 1, 12
Комплект поставки:	Каркас шкафа Дверь(и): Навеска двери правая, меняется на левую Задняя стенка Потолочная панель Панели основания

Монтажная панель
Замок: двойная бородка 3 мм
2 монтажные шины 18 x 39 мм

Указание: При соединении шкафов в линейку необходимо ЭМС-экранирующее уплотнение

Особенности продукции

Размеры: Ширина: 800 mm
Высота: 2000 mm
Глубина: 800 mm

Кол-во дверей: 1

Упаковка: 1 шт.

Вес: 137 kg

EAN: 4028177924468

ETIM 7.0: EC002623

ETIM 6.0: EC002623

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

Сертификаты

Сертификаты: DNV-GL

Пояснения: Декларация о соответствии