

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Боковая стенка секции для внутреннего секционирования – SV 9673.086

Date : 24.06.2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Боковая стенка секции для внутреннего секционирования – SV 9673.086

created: 24.06.2019 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукции

Описание: Боковые стенки для секций, навешиваются на перфорацию TS. Подготовлены для навешивания монтажных уголков для секционных перегородок или монтажных панелей. Два ряда системной перфорации TS позволяют использовать широкий спектр комплектующих TS. С помощью боковых стенок малой глубины и вспомогательной конструкции из монтажных шин TS 17 x 17 мм можно создать сквозное пространство от шкафу к шкафу (сквозь боковые стенки), например, для прокладки шинной системы.

Материал: Листовая сталь, 1,5 мм

Поверхность: Оцинкованная

Комплект поставки: Вкл. крепежный материал

Особенности продукции

Размеры: Высота: 600 mm

Подходит для секций: с глубиной: 800 mm

Кол-во размеченных отверстий для дланш-панели для ввода кабеля: 9

Упаковка: 2 шт.

Вес: 10,35 kg

Доля меди (кг / штук): 0

EAN: 4028177575868

ETIM 6.0: EC002525

ETIM 5.0: EC001900

eCl@ss 8.0/8.1: 27400613

eCl@ss 7.0/7.1: 27400613

eCl@ss 6.0/6.1: 27400613

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27370302

Описание
продукции: SV боковая стенка секции, В: 600 мм, для Г: 800 мм
