

□

# **Линейные распределительные шкафы VX25 Шкафы с планочными разъединителями – VX 9680.005**

Date : 21.11.2019

□

# Линейные распределительные шкафы VX25 Шкафы с планочными разъединителями – VX 9680.005

: 21.11.2019 build on [www.rittal.com/ru-ru](http://www.rittal.com/ru-ru)



## Описание продукции

<b>Материал:</b>	Листовая сталь, 1,5 мм
<b>Поверхность:</b>	Каркас шкафа: грунтовка Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Панели основания: оцинкованные
<b>Цвет:</b>	RAL 7035
<b>Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:</b>	До IP 3X, в зависимости от обшивки
<b>Основание для тестирования:</b>	IEC 60 297-1/-2 IEC 61 641
<b>Комплект поставки:</b>	Каркас шкафа Дверь Потолочная панель Задняя стенка Панели основания Передние панели Замок: двойная бородка 3 мм Боковые стенки секций Монтажный каркас для выключателей с предохранителями (тип ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)

## Особенности продукции

<b>Размеры:</b>	Ширина: 1000 mm Высота: 2000 mm Глубина: 600 mm
-----------------	---

<b>Упаковка:</b>	1 шт.
<b>Вес:</b>	125,3 kg
<b>Доля меди (кг / штук):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177937062
<b>Код ТНВЭД:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27370301
<b>Сертификаты</b>	
<b>Пояснения:</b>	Декларация о соответствии