

□

Линейные распределительные шкафы VX25 Шкафы с планочными разъединителями – VX 9680.025

Date : 16.10.2019

□

Линейные распределительные шкафы VX25 Шкафы с планочными разъединителями – VX 9680.025

: 16.10.2019 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукции

Материал:	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность:	Каркас шкафа: грунтовка Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Панели основания: оцинкованные
Цвет:	RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	До IP 3X, в зависимости от обшивки
Основание для тестирования:	IEC 60 297-1/-2 IEC 61 641
Комплект поставки:	Каркас шкафа Дверь Потолочная панель Задняя стенка Панели основания Передние панели Замок: двойная бородка 3 мм Боковые стенки секций Монтажный каркас для выключателей с предохранителями (тип ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)

Особенности продукции

Размеры:	Ширина: 1000 mm Высота: 2200 mm Глубина: 600 mm
-----------------	---

Упаковка:	1 шт.
Вес:	157 kg
Доля меди (кг / штук):	0
EAN:	4028177937048
Код ТНВЭД:	94032080
ETIM 6.0:	EC000261
ETIM 5.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 7.0/7.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27370301
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27370301

Сертификаты

Пояснения: Декларация о соответствии