

□

Линейные распределительные шкафы VX25 Модульный шкаф – VX 9680.806


Date : 22.10.2019

□

Линейные распределительные шкафы VX25

Модульный шкаф – VX 9680.806

: 22.10.2019 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукции

Материал:	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность:	Каркас шкафа: грунтовка Задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Панели основания: оцинкованные
Цвет:	RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	До IP 54, в зависимости от обшивки
Основание для тестирования:	IEC 60 297-1/-2 IEC 61 641
Комплект поставки:	Каркас шкафа Задняя стенка Панели основания

Особенности продукции

Размеры:	Ширина: 800 mm Высота: 2000 mm Глубина: 600 mm
Упаковка:	1 шт.
Вес:	61 kg
Доля меди (кг / штук):	0

EAN:	4028177929708
Код ТНВЭД:	94032080
ETIM 6.0:	EC000261
eCI@ss 8.0/8.1:	27180101
eCI@ss 6.0/6.1:	27370301
Описание продукции:	VX Модульный шкаф, ШВГ: 800x2000x600 мм, листовая сталь
Сертификаты	
Пояснения:	Декларация о соответствии