

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

E-box EB – EB 1550.500

Publiceringsdatum : Thu Dec 19 01:44:12 CET 2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



E-box EB – EB 1550.500

Skapad: 19.12.2019 på www.rittal.com/se-se



Produktbeskrivning

Material:	Skåp och dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling:	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad
Färg:	RAL 7035
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529:	IP 66
Kapslingsklass NEMA:	NEMA 4
IK-kod:	IK08
Leveransens omfattning:	Skåp med gångjärnsförsedd dörr 180°-gångjärn Vridlås med 3 mm låsinsats Montageplåt
Grundmaterial:	Stålplåt

Produktegenskaper

Mått:	Bredd: 200 mm Höjd: 400 mm Djup: 120 mm
Materialtjocklek:	Skåp: 1.25 mm Dörr: 1.25 mm Montageplåt: 2 mm

Montageplåt:	Bredd: 175 mm Höjd: 385 mm
Utförande för lås:	Vridlås
Antal lås:	1
Låsinsats:	3 mm dubbellås
Förpackningsenhet:	1 st.
Vikt/förp.:	5 kg
EAN:	4028177251748
Tullvarukod:	94032080
ETIM 7.0:	EC002713
ETIM 6.0:	EC002713
eCI@ss 8.0/8.1:	27180101
eCI@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivning:	EB E-box, BHD: 200 x 400 x 120 mm, stålplåt, med montageplåt, med dörr

Godkännanden

Godkännanden:	Bureau Veritas C-UL CSA Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping TÜV UL UL + C-UL
Certifikat:	EAC IK-Code
Förklaringar:	Konformitetsförklaring