

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Korgmutter – EL 2094.200

Publiceringsdatum : Mon Jul 29 11:25:37 CEST 2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Korgmutter – EL 2094.200

Skapad: 29.07.2019 på www.rittal.com/se-se



Produktbeskrivning

Beskrivning: För montage av elektronickrack, 19"-inbyggnad (482,6 mm) och blindpaneler på fastsättningsprofilen, 482,6 mm (19"). För montage vid profilplåttjocklekar på mellan 0,8 och 2,0 mm. Inom användningsområden med snäva toleranser bör man använda korgmuttrar för profilplåttjocklekar på mellan 1,2 och 1,5 mm. Alternativt med eller utan kontaktering av de inbyggda enheterna med 19"-profil/skåp (482,6 mm).

Produktegenskaper

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Gänga: | Typ: M6 |
| För plåttjocklek: | 0,8 mm - 2 mm |
| Förpackningsenhet: | 50 st. |
| Vikt/förp.: | 0.2 kg |
| Kopparandel (kg/st): | 0 |
| EAN: | 4028177014152 |
| Tullvarukod: | 73181692 |
| ETIM 6.0: | EC002358 |
| ETIM 5.0: | EC002358 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 23110815 |

eCl@ss 7.0/7.1: 27182590

eCl@ss 6.0/6.1: 27182590

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27182504

Produktbeskrivning: EL Korgmuttrar, M6, med kontaktering, för plåttjocklek: 0,8-2 mm
