

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Takmonterat kylaggregat TopTherm Blue e Total kyleffekt 0,50– 4,00 kW – SK 3273.500

Publiceringsdatum : Mon Sep 28 21:28:34 CEST 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Takmonterat kylaggregat TopTherm Blue e Total kyleffekt 0,50–4,00 kW – SK 3273.500

Skapad: 28.09.2020 på www.rittal.com/se-se



Produktbeskrivning

Beskrivning: Energieffektiva Blue e takmonterade kylaggregat med integrerad e-Comfort controller som standard, RiNano-beläggning på kondensorn och elektronisk kondensatavdunstning.

Fördelar: Kan kopplas ihop med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter

Material: Stålplåt

Färg: RAL 7035

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529: Yttre kretslopp IP 34
Inre kretslopp IP 54

Leveransens omfattning: Nanobelagd kondensorn
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Anslutningsklart (kontaktdon)
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial

Kommentar: Det takmonterade kylaggregatet 3273.500 kan tack vare den låga ljudnivån även användas på kontor.

Produktegenskaper

Variant: takmontage

Total kyleffekt enligt DIN EN 14511: L 35 L 35 vid 50 Hz: 1.1 kW
L 35 L 35 vid 60 Hz: 1.2 kW
L 35 L 50 vid 50 Hz: 0.85 kW

L 35 L 50 vid 60 Hz: 0.87 kW

Lufteffekt (friblåsande):	Ytterkretslopp: 1760 m ³ /h Innerkretslopp: 440 m ³ /h
Märkspänning:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mått:	Bredd: 597 mm Höjd: 417 mm Djup: 475 mm
Temperaturreglering:	e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Temperaturområde:	Drift (omgivning): +10 °C...+55 °C Driftstemperatur (max.) 60 Hz: +50 °C Inställningsområde: +20 °C...+55 °C
Köldmedium/kylmedium:	Köldmedium: R134a mängd: 700 g GWP-faktor (Global Warming Potential): 1430 CO ₂ -ekvivalent (CO _{2e}): 1 t
Anslutningstyp (elektrisk):	Kontaktidon
Inkopplingstid:	100 %
Märkeffekt P_{eI}:	L 35 L 35 vid 50 Hz: 0.51 kW L 35 L 35 vid 60 Hz: 0.53 kW L 35 L 50 vid 50 Hz: 0.59 kW L 35 L 50 vid 60 Hz: 0.73 kW
Märkström max.:	Vid 50 Hz: 5.2 A Vid 60 Hz: 5.4 A
Startström (max.):	Vid 50 Hz: 15.5 A Vid 60 Hz: 16.5 A
Automatsäkring/smältsäkring:	10 A
Ljudnivå:	Vid 50 Hz: 51 dB(A)
Tillåtet driftstryck (p max.):	28 bar
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35:	2,12 / 2,23
Förpackningsenhet:	1 st.
Vikt/förp.:	42 kg

EAN:	4028177244856
Tullvarukod:	84158200
ETIM 7.0:	EC000855
ETIM 6.0:	EC000855
eCI@ss 8.0/8.1:	27180704
eCI@ss 6.0/6.1:	27180704
Produktbeskrivning:	SK Blue e kylaggregat, takmonterade, 1.1 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, stålplåt, BHD: 600x1800 mm

Godkännanden

Godkännanden:	Översikt över godkännanden
Certifikat:	EAC
Förklaringar:	Konformitetsförklaring NA