

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Väggmonterat
kylaggregat
TopTherm Blue e
Total kyleffekt 2,00–
4,00 kW – SK 3328.500**

Publiceringsdatum : Fri Sep 18 11:58:10 CEST 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e Total kyleffekt 2,00–4,00 kW – SK 3328.500

Skapad: 18.09.2020 på www.rittal.com/se-se



Produktbeskrivning

Beskrivning:	Energieffektiva Blue e väggmonterade kylaggregat med integrerad e-Comfort controller som standard, RiNano-beläggning på kondensorn och elektronisk kondensatavdunstning.
Fördelar:	Kan kopplas ihop med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter
Material:	Stålplåt
Färg:	RAL 7035
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529:	Yttre kretslopp IP 34 Inre kretslopp IP 54
Leveransens omfattning:	Nanobelagd kondensorn Integrerad elektronisk kondensatavdunstning Anslutningsklart (kontaktdon) Håltagningsmall Fastsättningsmaterial

Produktegenskaper

Variant:	väggmontage
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511:	L 35 L 35 vid 50 Hz: 2.2 kW L 35 L 35 vid 60 Hz: 2.56 kW L 35 L 50 vid 50 Hz: 1.82 kW L 35 L 50 vid 60 Hz: 1.95 kW
Lufteffekt (friblåsande):	Ytterkretslopp: 980 m ³ /h

Innerkretslopp: 980 m³/h

Märkspänning:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mått:	Bredd: 400 mm Höjd: 1580 mm Djup: 295 mm
Temperaturreglering:	e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Temperaturområde:	Drift (omgivning): +10 °C...+55 °C Inställningsområde: +20 °C...+55 °C
Köldmedium/kylmedium:	Köldmedium: R134a mängd: 950 g GWP-faktor (Global Warming Potential): 1430 CO ₂ -ekvivalent (CO ₂ e): 1.36 t
Märkeffekt P_{eI}:	L 35 L 35 vid 50 Hz: 0.91 kW L 35 L 35 vid 60 Hz: 1.03 kW L 35 L 50 vid 50 Hz: 1.06 kW L 35 L 50 vid 60 Hz: 1.23 kW
Märkström max.:	Vid 50 Hz: 6.1 A Vid 60 Hz: 6.6 A
Startström (max.):	Vid 50 Hz: 20 A Vid 60 Hz: 22 A
Automatsäkring/smältsäkring:	16 A
Tillåtet driftstryck (p max.):	28 bar
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35:	2,4 / 2,47
Förpackningsenhet:	1 st.
Vikt/förp.:	66 kg
EAN:	4028177323056
Tullvarukod:	84158200
ETIM 7.0:	EC000855
ETIM 6.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704

eCl@ss 6.0/6.1:

27180704

Produktbeskrivning:

SK Blue e kylaggregat, väggmonterade, 2.2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, stålplåt

Godkännanden

Godkännanden:

CCC exception letter
CSA
UL + C-UL - FTFA
UR + C-UR
Översikt över godkännanden

Certifikat:

EAC

Förklaringar:

Konformitetsförklaring
NA
