

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Hyllplan 2 HE, fast inbyggnad – DK 5501.625

Publiceringsdatum : Tue Sep 29 10:57:14 CEST 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Hyllplan 2 HE, fast inbyggnad – DK 5501.625

Skapad: 29.09.2020 på www.rittal.com/se-se



Produktbeskrivning

| | |
|----------------------|---|
| Utförande: | i tummått |
| Beskrivning: | För montage på en 19"-profilskena. |
| Material: | Stålplåt |
| Ytbehandling: | Lackerad |
| Färg: | RAL 9005 |
| Kommentar: | Kan inte kombineras med teleskopskenor. |

Produktegenskaper

| | |
|-----------------------------|---|
| Mått: | Bredd: 482.6 mm Bredd: 19" Djup: 400 mm |
| Höjdenheter: | 2 HE |
| Belastning: | 25 kg ytlast, statisk |
| Förpackningsenhet: | 1 st. |
| Vikt/förp.: | 3 kg |
| Kopparandel (kg/st): | 0 |

EAN: 4028177679061

Tullvarukod: 73269098

ETIM 7.0: EC002620

ETIM 6.0: EC002620

eCI@ss 8.0/8.1: 27189261

eCI@ss 6.0/6.1: 27189261

Produktbeskrivning: DK Hyllplan, BHD: 482,6x2 HEx400 mm 25 kg, statisk, profilavstånd:, fast inbyggnad, för 482.6 mm (19") systemhållning, RAL9005
