

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Sockelhörndel med
sockelplåtar, fram och
bak, 100 mm för VX,
VX IT, VX SE, TE, TS,
TS IT, SE, CM, TP, PC,
IW – VX 8620.008**

Publiceringsdatum : Fri Sep 25 05:34:19 CEST 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 100 mm för VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW – VX 8620.008

Skapad: 25.09.2020 på www.rittal.com/se-se



Utgående artikel

Denna artikel utgår: 02.03.2020 |||Artikeln ersätts av: 8640008

Produktbeskrivning

Beskrivning: Sockelhörndelar med formad självpositionering mot det ihopbyggda golvskåpet, kan användas med eller utan täckpaneler. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvstället, kan täckas av höm- och skarvtäcklistor.

Material: Sockelhörndel: Stålplåt
Sockelplåt fram/bak: Stålplåt
Höm- och skarvtäcklist Plast

Färg: RAL 9005

Leveransens omfattning: 4 sockelhörndelar, 100 mm höga
4 hörntäcklistor
1 skarvtäcklist
2 sockelplåt fram/bak, 100 mm hög
Inkl. fastsättningsmaterial

Kommentar: Sockelplåtar, på sidan, för avslutning av sockelenhet, för ytterligare stabilisering av socklarna mot varandra eller för inre utbyggnad av sockeln

Produktegenskaper

Passar för: Skåptyp: VX
Bredd: = 1600 mm

Mått: Höjd: 100 mm

Förpackningsenhet:	2 st.
Vikt/förp.:	7.32 kg
Kopparandel (kg/st):	0
EAN:	4028177922075
Tullvarukod:	94039010
ETIM 7.0:	EC000721
ETIM 6.0:	EC000721
eCI@ss 8.0/8.1:	27182003
eCI@ss 6.0/6.1:	27182003
Produktbeskrivning:	VX Sockelhörndel med sockelplåt, fram och bak, H: 100 mm, för B: 1600 mm, stålplåt
Godkännanden	
Godkännanden:	UL + C-UL
Certifikat:	EAC