

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► OM-adapter med fjäderanslutning – SV 9340.510

Publiceringsdatum : Fri May 07 09:31:04 CEST 2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



OM-adapter med fjäderanslutning – SV 9340.510

Skapad: 07.05.2021 på www.rittal.com/se-se



Produktbeskrivning

Material: Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0

Färg: Chassin: RAL 7035

Produktbeskrivning

Passar för samlingskenor: Med tvärsnittshöjd: 5 mm
Med tvärsnittshöjd: 10 mm

Antal poler: 3-polig

För skensystem med centrumavstånd: 60 mm

Mått: Bredd: 45 mm
Höjd: 208 mm

Märkström max.: 32 A

Märkspänning: 690 V, 3~

Anslutning för rundledartvärsnitt: 1,5 mm² - 6 mm²

Antal profilskenor: 1

Höjd profilskenor: 10 mm

Typ av profilskena: TS 45C

Förpackningsenhet:	1 st.
Vikt/förp.:	0.24 kg
Kopparandel (kg/st):	0.03
EAN:	4028177502611
Tullvarukod:	85369095
ETIM 7.0:	EC001531
ETIM 6.0:	EC001531
eCl@ss 8.0/8.1:	27370304
eCl@ss 6.0/6.1:	27370304
Produktbeskrivning:	SV OM-adapter, 32 A, 690 V, 3-polig, fjäderanslutning 1,5-6 mm, BH: 45x208 mm profilskenor TS 45C
Godkännanden	
Godkännanden:	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Certifikat:	EAC
Förklaringar:	Konformitetsförklaring