

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

► **Make IT easy:**
Простая замена DK-TS на TS IT



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK-TS заменяется на TS IT.

Для Вас это означает: затраты на составление спецификации Вашей стойки становятся значительно меньше. Многие комплектующие, которые ранее заказывались отдельно, теперь включены в комплект поставки, другие комплектующие теперь можно просто монтировать без использования инструментов и дополнительного крепежного материала. Однако не для всех стоек имеется возможность замены 1:1. Просьба проверять комплект поставки на соответствие Вашим требованиям. Разнообразные комплектующие можно найти в брошюре TS IT начиная со страницы 18.

Программа продуктов DK-TS

Арт. № DK	Исполнение	Размеры мм				Двери					19" плоскость		Крыша для ввода кабеля сзади	Шарниры 180°		Ручка для инд. запирания		Боковые стенки	Кат. 33, страница	
		Ш	В	Г	ЕВ	спереди		сзади			спереди	сзади		спереди	сзади	Цоколь				
Сетевые/серверные шкафы DK-TS с закрытыми дверьми																				
7830.100	Сетевой шкаф TS 8, предварительно смонтированный	600	1200	600	24	■	-	-	■	-	■	-	■	■	-	■	-	■	■	102
7820.350	Сетевой шкаф TS 8	800	1200	800	24	■	-	-	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	105
7830.110	Сетевой шкаф TS 8, предварительно смонтированный, двустворчатые двери	800	1200	800	24	■	-	-	■	-	■	■	■	■	-	■	-	■	■	102
Новинка в программе TS IT. Аналогов в предшествующей программе нет.																				
7820.650	Сетевой шкаф TS 8	800	1800	800	38	■	-	-	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	106
7821.650	Сетевой шкаф TS 8	800	1800	800	38	-	■	-	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	106
7830.850	Сетевой шкаф TS 8, предварительно смонтированный	800	1800	800	38	■	-	-	■	-	■	■	■	■	-	■	-	■	■	102
7820.740	Сетевой шкаф TS 8	800	2000	600	42	■	-	-	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	106
7821.740	Сетевой шкаф TS 8	800	2000	600	42	-	■	-	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	106
7820.750	Сетевой шкаф TS 8	800	2000	800	42	■	-	-	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	106
7821.750	Сетевой шкаф TS 8	800	2000	800	42	-	■	-	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	106
7830.200	Сетевой шкаф TS 8, предварительно смонтированный	800	2000	800	42	■	-	-	■	-	■	■	■	■	-	■	-	■	■	102
7830.202	Сетевой шкаф TS 8, предварительно смонтированный	800	2000	800	42	■	-	-	■	-	■	■	■	■	-	■	-	■	■	103
7830.250	Сетевой шкаф TS 8, предварительно смонтированный	800	2000	800	42	■	-	-	■	-	■	■	■	■	-	■	-	■	-	103
7830.260	Сетевой шкаф TS 8, предварительно смонтированный, двустворчатые двери	800	2000	800	42	■	-	-	■	-	■	■	-	■	■	■	■	■	-	104
7830.400	Сетевой шкаф TS 8, предварительно смонтированный, двустворчатые двери	800	2000	800	42	■	-	-	■	-	-	-	■	■	-	■	-	■	■	103
7830.550	Сетевой шкаф TS 8, предварительно смонтированный	800	2000	800	42	■	-	-	■	-	■	■	■	■	-	■	-	■	-	104
7830.670	Сетевой шкаф TS 8, предварительно смонтированный с задней стенкой	800	2000	800	42	■	-	-	■	-	■ ²⁾	-	■	■	-	■	-	■	-	104
7820.730	Сетевой шкаф TS 8	600	2000	1000	42	■	-	-	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	106
7821.730	Сетевой шкаф TS 8	600	2000	1000	42	-	■	-	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	106
7831.810	Шкаф для серверов TS 8, для высокоэффективных систем охлаждения НРС	600	2000	1000	42	■	-	-	■	-	■	■	■	■	-	■	■	-	-	116
7820.770	Сетевой шкаф TS 8	800	2000	800	42	■	-	-	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	106
7821.770	Сетевой шкаф TS 8	800	2000	800	42	-	■	-	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	106
7830.230	Сетевой шкаф TS 8, предварительно смонтированный	800	2000	1000	42	■	-	-	■	-	■	■	■	■	-	■	-	■	■	103
7830.240	Сетевой шкаф TS 8, предварительно смонтированный	800	2000	1000	42	■	-	-	■	-	■	■	■	■	-	■	-	■	-	103
7831.800	Шкаф для серверов TS 8, для высокоэффективных систем охлаждения НРС	800	2000	1000	42	■	-	-	■	-	■	■	■	■	-	■	■	-	-	116
7831.812	Шкаф для серверов TS 8, для высокоэффективных систем охлаждения НРС	600	2000	1200	42	■	-	-	■	-	■	■	■	■	-	■	■	-	-	116
7831.813	Шкаф для серверов TS 8, для высокоэффективных систем охлаждения НРС	600	2000	1200	42	■	-	-	■	-	■	■	■	■	-	■	■	-	■	116

Более подробную информацию об элементах стойки DK-TS можно найти в Каталоге 33 Rittal.

В данной таблице показаны соответствия новых стоек TS IT старым стойкам DK-TS. Стойки сгруппированы по высоте, для лучшей читаемости используется светло-серый или темно-серый фон.

Пример:

Если у Вас был «Сетевой шкаф TS 8, предварительно смонтированный, с закрытыми дверьми (Арт. № DK 7830.250)», то теперь следует заказывать «Стойка TS IT с обзорной дверью для использования систем контроля микроклимата стойки (Арт. № DK 5507.120)».

Программа продуктов TS IT

Арт. № DK	Исполнение	Размеры мм				Двери					19" плоскость		Крыша для ввода кабеля по бокам	Шарниры 180°		Ручка для инд. запираия		Боковые стенки	TS IT, страница
		Ш	В	Г	ЕВ	спереди	сзади	с вентиляцией	с вентиляцией	спереди	сзади	спереди		сзади	Цоколь				

Сетевые/серверные шкафы TS IT с обзорной дверью для использования систем контроля микроклимата стойки

5503.120	Стойка TS IT	800	1200	800	24	■	-	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	14
----------	--------------	-----	------	-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5504.120	Стойка TS IT	800	1200	1000	24	■	-	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	14
----------	--------------	-----	------	------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5505.120	Стойка TS IT	800	1800	800	38	■	-	-	■ ³⁾	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	14
----------	--------------	-----	------	-----	----	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5506.120	Стойка TS IT	800	2000	600	42	■	-	-	■ ³⁾	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	14
----------	--------------	-----	------	-----	----	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5507.120	Стойка TS IT	800	2000	800	42	■	-	-	■ ³⁾	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	14
----------	--------------	-----	------	-----	----	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5508.120	Стойка TS IT	600	2000	1000	42	■	-	-	■ ³⁾	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	15
----------	--------------	-----	------	------	----	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5509.120	Стойка TS IT	800	2000	1000	42	■	-	-	■ ³⁾	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	15
----------	--------------	-----	------	------	----	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5510.120	Стойка TS IT	600	2000	1200	42	■	-	-	■ ³⁾	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	15
----------	--------------	-----	------	------	----	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

■ включен в комплект поставки ²⁾ с поворотной рамой

¹⁾ с задней стенкой

³⁾ двустворчатая

Программа продуктов DK-TS

Арт. № DK	Исполнение	Размеры мм				Двери						19" плоскость		Крыша для ввода кабеля сзади	Шарниры 180°		Ручка для инд. запирания		Боковые стенки	Кат. 33, страница	
		Ш	В	Г	ЕВ	спереди			сзади			спереди	сзади		спереди	сзади	Цоколь				
						обзорная	стальная	с вентиляцией	стальная	с вентиляцией											
Сетевые/серверные шкафы DK-TS с закрытыми дверьми																					
7831.802	Шкаф для серверов TS 8, для высокоэффективных систем охлаждения НРС	800	2000	1200	42	■	-	-	■	-	■	■	■	■	■	-	■	■	-	-	116
7831.803	Шкаф для серверов TS 8, для высокоэффективных систем охлаждения НРС	800	2000	1200	42	■	-	-	■	-	■	■	■	■	■	-	■	■	-	■	116
7820.850	Сетевой шкаф TS 8	800	2200	800	47	■	-	-	■	-	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	106
7821.850	Сетевой шкаф TS 8	800	2200	800	47	-	■	-	■	-	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	106
7830.270	Сетевой шкаф TS 8, предварительно смонтированный	800	2200	800	47	■	-	-	■	-	■	■	■	■	■	-	■	-	■	-	103
Сетевые/серверные шкафы DK-TS с вентилируемыми дверьми																					
7831.433	Шкаф для серверов TS 8	600	1200	1000	24	-	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	114
7830.130	Сетевой шкаф TS 8, предварительно смонтированный	800	1200	1000	24	■	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	103
7831.438	Шкаф для серверов TS 8	600	2000	1000	42	-	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	114
7830.330	Сетевой шкаф TS 8, предварительно смонтированный	800	2000	1000	42	■	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	103
7830.335	Сетевой шкаф TS 8, предварительно смонтированный	800	2000	1000	42	■	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	-	103
7831.446	Шкаф для серверов TS 8	800	2000	1000	42	-	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	114
7831.481	Шкаф для серверов TS 8	600	2000	1200	42	-	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	114
7831.485	Шкаф для серверов TS 8	800	2000	1200	42	-	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	114
7831.442	Шкаф для серверов TS 8	600	2200	1000	47	-	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	114
7830.380	Сетевой шкаф TS 8, предварительно смонтированный	800	2200	1000	47	■	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	-	103
Новинка в программе TS IT. Аналогов в предшествующей программе нет.																					

Более подробную информацию об элементах стойки DK-TS можно найти в Каталоге 33 Rittal.

Программа продуктов TS IT

Арт. № DK	Исполнение	Размеры мм				Двери					19" плоскость		Крыша для ввода кабеля по бокам	Шарниры 180°		Ручка для инд. запираания		Боковые стенки	TS IT, страница
		Ш	В	Г	ЕВ	спереди			сзади		спереди	сзади		спереди	сзади	Цоколь			

Сетевые/серверные шкафы TS IT с обзорной дверью для использования систем контроля микроклимата стойки

5511.120	Стойка TS IT	800	2000	1200	42	■	-	-	■ ³⁾	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	15
----------	--------------	-----	------	------	----	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5512.120	Стойка TS IT	800	2200	800	47	■	-	-	■ ³⁾	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	15
----------	--------------	-----	------	-----	----	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Сетевые/серверные шкафы TS IT с обзорной дверью для использования систем контроля микроклимата помещения

5504.110	Стойка TS IT	800	1200	1000	24	-	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	16
----------	--------------	-----	------	------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5508.110	Стойка TS IT	600	2000	1000	42	-	-	■	-	■ ³⁾	■	■	■	■	■	■	■	-	-	16
----------	--------------	-----	------	------	----	---	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5509.110	Стойка TS IT	800	2000	1000	42	-	-	■	-	■ ³⁾	■	■	■	■	■	■	■	-	-	16
----------	--------------	-----	------	------	----	---	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5510.110	Стойка TS IT	600	2000	1200	42	-	-	■	-	■ ³⁾	■	■	■	■	■	■	■	-	-	16
----------	--------------	-----	------	------	----	---	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5511.110	Стойка TS IT	800	2000	1200	42	-	-	■	-	■ ³⁾	■	■	■	■	■	■	■	-	-	16
----------	--------------	-----	------	------	----	---	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5513.110	Стойка TS IT	600	2200	1000	47	-	-	■	-	■ ³⁾	■	■	■	■	■	■	■	-	-	17
----------	--------------	-----	------	------	----	---	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5514.110	Стойка TS IT	800	2200	1000	47	-	-	■	-	■ ³⁾	■	■	■	■	■	■	■	-	-	17
----------	--------------	-----	------	------	----	---	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5515.110	Стойка TS IT	600	2200	1200	47	-	-	■	-	■ ³⁾	■	■	■	■	■	■	■	-	-	17
----------	--------------	-----	------	------	----	---	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5516.110	Стойка TS IT	800	2200	1200	47	-	-	■	-	■ ³⁾	■	■	■	■	■	■	■	-	-	17
----------	--------------	-----	------	------	----	---	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

В стандартном исполнении TS IT доступны следующие элементы:

- Монтируемые и перемещаемые без инструментов 19" плоскости с нагрузочной способностью 1500 кг
- Маркировка и нумерация единиц высоты, а также маркировка по глубине
- Двустворчатая задняя дверь
- Крыша с большими кабельными вводами сбоку и возможности монтажа вентиляторного модуля
- Закладные гайки и винты
- Набор для выравнивания потенциалов

■ включен в комплект поставки

1) с задней стенкой

2) с поворотной рамой

3) двустворчатая

Программа комплектующих DK-TS

Арт. № DK/TS	Исполнение	Размеры мм			Цвет	Кол-во	Кат. 33, страница
		Ш	В	Г			

Боковые стенки

7824.188	Боковая стенка, на замках	–	1800	800	RAL 7035	2 шт.	569
7824.206	Боковая стенка, на замках	–	2000	600	RAL 7035	2 шт.	569
7824.208	Боковая стенка, на замках	–	2000	800	RAL 7035	2 шт.	569
7824.200	Боковая стенка, на замках	–	2000	1000	RAL 7035	2 шт.	569
7824.310	Боковая стенка, вставная, разделенная	–	2000	1200	RAL 7035	1 шт.	570
7824.228	Боковая стенка, на замках	–	2200	800	RAL 7035	2 шт.	569
7824.220	Боковая стенка, на замках	–	2200	1000	RAL 7035	2 шт.	569
7824.312	Боковая стенка, вставная, разделенная	–	2200	1200	RAL 7035	1 шт.	570
7824.128	Боковая стенка, на замках	–	1200	800	RAL 7035	2 шт.	569
7824.120	Боковая стенка, на замках	–	1200	1000	RAL 7035	2 шт.	569

Набор панелей основания

Новинка в программе TS IT. Аналогов в предшествующей программе нет.

7825.382	Панель основания, секционная	800	–	800	оцинковка	1 компл.	563
----------	------------------------------	-----	---	-----	-----------	----------	-----

7825.364	Панель основания, секционная	600	–	1000	оцинковка	1 компл.	563
----------	------------------------------	-----	---	------	-----------	----------	-----

7825.384	Панель основания, секционная	800	–	1000	оцинковка	1 компл.	563
----------	------------------------------	-----	---	------	-----------	----------	-----

7825.365	Панель основания, секционная	600	–	1200	оцинковка	1 компл.	563
----------	------------------------------	-----	---	------	-----------	----------	-----

7825.385	Панель основания, секционная	800	–	1200	оцинковка	1 компл.	563
----------	------------------------------	-----	---	------	-----------	----------	-----

Модули панели основания

7825.660	Панель основания, цельная, с вентиляцией, со вводом кабеля	600	–	600	оцинковка	1 шт.	563
7825.680	Панель основания, цельная, с вентиляцией, со вводом кабеля	600	–	800	оцинковка	1 шт.	563
7825.610	Панель основания, цельная, с вентиляцией, со вводом кабеля	600	–	1000	оцинковка	1 шт.	563
7825.860	Панель основания, цельная, с вентиляцией, со вводом кабеля	800	–	600	оцинковка	1 шт.	563
7825.880	Панель основания, цельная, с вентиляцией, со вводом кабеля	800	–	800	оцинковка	1 шт.	563
7825.810	Панель основания, цельная, с вентиляцией, со вводом кабеля	800	–	1000	оцинковка	1 шт.	563
7825.612	Панель основания, цельная, с вентиляцией, со вводом кабеля	600	–	1200	оцинковка	1 шт.	563
7825.812	Панель основания, цельная, с вентиляцией, со вводом кабеля	800	–	1200	оцинковка	1 шт.	563
7825.342	Рама основания, разборная	600	–	1000	RAL 7035	1 компл.	559

Новинка в программе TS IT. Аналогов в предшествующей программе нет.

Направляющие шины

7063.000	Направляющие шины для монтажа на профильные шины	–	–	152	оцинковка	2 шт.	750
7492.300	Направляющие шины для тяжелого оборудования, 80 кг, для профильных шин с загибом	–	–	300	оцинковка	2 шт.	750
7492.400	Направляющие шины для тяжелого оборудования, 80 кг, для профильных шин с загибом	–	–	400	оцинковка	2 шт.	750
7492.500	Направляющие шины для тяжелого оборудования, 80 кг, для профильных шин с загибом	–	–	500	оцинковка	2 шт.	750
7492.060	Направляющие шины для тяжелого оборудования, 80 кг, для профильных шин с загибом	–	–	600	оцинковка	2 шт.	750
7492.070	Направляющие шины для тяжелого оборудования, 80 кг, для профильных шин с загибом	–	–	700	оцинковка	2 шт.	750
7063.882	Направляющие шины, с изменяемой глубиной, 1 EV, 80 кг	–	–	400 – 600	оцинковка	2 шт.	749
7063.883	Направляющие шины, с изменяемой глубиной, 1 EV, 80 кг	–	–	600 – 900	оцинковка	2 шт.	749
7063.884	Направляющие шины, с изменяемой глубиной, 1 EV, 150 кг	–	–	600 – 900	оцинковка	2 шт.	749
7063.740	Направляющие шины для тяжелого оборудования, 100 кг	–	–	740	оцинковка	2 шт.	750

Программа комплектующих TS IT

Арт. № DK	Исполнение	Размеры мм			Цвет	Кол-во	TS IT, страница
		Ш	В	Г			
Боковые стенки							
5501.000	Боковая стенка, разделенная, на замках	–	1800	800	RAL 7035	1 шт.	28
5501.010	Боковая стенка, разделенная, на замках	–	2000	600	RAL 7035	1 шт.	28
5501.020	Боковая стенка, разделенная, на замках	–	2000	800	RAL 7035	1 шт.	28
5501.030	Боковая стенка, разделенная, на замках	–	2000	1000	RAL 7035	1 шт.	28
5501.040	Боковая стенка, разделенная, на замках	–	2000	1200	RAL 7035	1 шт.	28
5501.050	Боковая стенка, разделенная, на замках	–	2200	800	RAL 7035	1 шт.	28
5501.060	Боковая стенка, разделенная, на замках	–	2200	1000	RAL 7035	1 шт.	28
5501.070	Боковая стенка, разделенная, на замках	–	2200	1200	RAL 7035	1 шт.	28
7824.128	Боковая стенка, на замках	–	1200	800	RAL 7035	2 шт.	28
7824.120	Боковая стенка, на замках	–	1200	1000	RAL 7035	2 шт.	28
Набор панелей основания							
5501.300	Уголок для крепления панелей основания	–	–	600	RAL 7035	2 шт.	23
5502.510	Панель основания, закрытая	800	–	600	оцинковка	1 компл.	24
5501.310	Уголок для крепления панелей основания	–	–	800	RAL 7035	2 шт.	23
5502.530	Панель основания, закрытая	800	–	800	оцинковка	1 компл.	25
5501.320	Уголок для крепления панелей основания	–	–	1000	RAL 7035	2 шт.	23
5502.540	Панель основания, закрытая	600	–	1000	оцинковка	1 компл.	26
5501.320	Уголок для крепления панелей основания	–	–	1000	RAL 7035	2 шт.	23
5502.550	Панель основания, закрытая	800	–	1000	оцинковка	1 компл.	26
5501.350	Уголок для крепления панелей основания	–	–	1200	RAL 7035	2 шт.	23
5502.560	Панель основания, закрытая	600	–	1200	оцинковка	1 компл.	27
5501.350	Уголок для крепления панелей основания	–	–	1200	RAL 7035	2 шт.	23
5502.570	Панель основания, закрытая	800	–	1200	оцинковка	1 компл.	27
Модули панели основания							
<p>Прочие возможности индивидуальной конфигурации модулей панелей основания для вентиляции или ввода кабеля можно найти в брошюре TS IT начиная со страницы 24. Для монтажа панелей основания всегда необходим уголок для крепления.</p>							
5501.320	Уголок для крепления панелей основания	–	–	1000	RAL 7035	2 шт.	23
5001.239	Сдвижная панель	600	–	150	оцинковка	1 шт.	24
5001.240	Сдвижная панель	800	–	150	оцинковка	1 шт.	24
Направляющие шины							
5501.400	Направляющие шины, жесткий монтаж, 30 кг	–	–	150	оцинковка	2 шт.	33
5501.410	Направляющие шины, жесткий монтаж, 80 кг	–	–	345	оцинковка	2 шт.	33
5501.420	Направляющие шины, жесткий монтаж, 80 кг	–	–	445	оцинковка	2 шт.	33
5501.430	Направляющие шины, жесткий монтаж, 80 кг	–	–	545	оцинковка	2 шт.	33
5501.440	Направляющие шины, жесткий монтаж, 80 кг	–	–	645	оцинковка	2 шт.	33
5501.450	Направляющие шины, жесткий монтаж, 80 кг	–	–	745	оцинковка	2 шт.	33
5501.460	Направляющие шины, с изменяемой глубиной, 482,6 мм (19"), 80 кг	–	–	400 – 600	оцинковка	2 шт.	33
5501.480	Направляющие шины, с изменяемой глубиной, 482,6 мм (19"), 150 кг	–	–	600 – 900	оцинковка	2 шт.	33

Программа комплектующих DK-TS

Арт. № DK	Исполнение	Размеры мм			Цвет	Кол-во	Кат. 33, стр.
		Ш	В	Г			
Приборные полки							
7119.140	Приборная полка 1 ЕВ, жесткий монтаж, 10 кг	–	–	140	RAL 7035	1 шт.	674
7119.250	Приборная полка 2 ЕВ, жесткий монтаж, 25 кг	–	–	250	RAL 7035	1 шт.	675
7119.400	Приборная полка 2 ЕВ, жесткий монтаж, 25 кг	–	–	400	RAL 7035	1 шт.	675
7147.035	Боковые элементы 3 ЕВ для жесткого монтажа, 30 кг	–	–	400	RAL 7035	2 шт.	677
7000.620	Приборная полка, жесткий монтаж, 30 кг	511	–	413	RAL 7035	1 шт.	671
7148.035	Приборная полка 2 ЕВ, 25 кг	390	–	300	RAL 7035	1 шт.	673
7143.035	Приборная полка, 19" монтаж, 50 кг	409	–	300	RAL 7035	1 шт.	670
7144.035	Приборная полка, 19" монтаж, 50 кг	409	–	400	RAL 7035	1 шт.	670
7145.035	Приборная полка, 19" монтаж, 50 кг	409	–	500	RAL 7035	1 шт.	670
7145.005	Приборная полка, 19" монтаж, 50 кг	409	–	500	RAL 9005	1 шт.	670
7063.858	Монтажный комплект, с изменяемой глубиной, для дюймовых приборных полок, 50 кг	–	–	390 – 590	оцинковка	1 компл.	676
7063.710	Приборная полка 1/2 ЕВ, с изменяемой глубиной, 50 кг	–	–	400 – 600	RAL 7035	1 шт.	673
3861.580	Приборная полка 1 ЕВ, с изменяемой глубиной, 50 кг	–	–	488 – 750	RAL 7035	1 шт.	673
7145.635	Приборная полка, 19" монтаж, 50 кг	409	–	600	RAL 7035	1 шт.	670
7145.605	Приборная полка, 19" монтаж, 50 кг	409	–	600	RAL 9005	1 шт.	670
7145.735	Приборная полка, 19" монтаж, 50 кг	409	–	700	RAL 7035	1 шт.	670
7145.705	Приборная полка, 19" монтаж, 50 кг	409	–	700	RAL 9005	1 шт.	670
7063.860	Монтажный комплект, с изменяемой глубиной, для дюймовых приборных полок, 50 кг	–	–	590 – 790	оцинковка	1 компл.	676
7828.950	Приборная полка, для тяжелого оборудования, 75 кг, жесткий монтаж для профильных шин с загибом	452,5	–	478	оцинковка	1 шт.	671
7145.535	Приборная полка, для тяжелого оборудования, 100 кг, жесткий монтаж для профильных шин с загибом	453	–	470	RAL 7035	1 шт.	671
7828.951	Приборная полка, для тяжелого оборудования, 75 кг, жесткий монтаж для L-образных профильных шин	507,5	–	480	оцинковка	1 шт.	672
7063.895	Приборная полка для тяжелого оборудования, 19" монтаж, 100 кг	409	–	500	RAL 7035	1 шт.	672
7063.835	Приборная полка для тяжелого оборудования, 19" монтаж, 100 кг	409	–	500	RAL 9005	1 шт.	672
7063.892	Монтажный комплект, с изменяемой глубиной, для дюймовых приборных полок, 100 кг	–	–	490 – 710	оцинковка	1 компл.	676
7828.960	Приборная полка, для тяжелого оборудования, 75 кг, жесткий монтаж для профильных шин с загибом	452,5	–	578	оцинковка	1 шт.	671
7828.970	Приборная полка, для тяжелого оборудования, 75 кг, жесткий монтаж для профильных шин с загибом	452,5	–	678	оцинковка	1 шт.	671
7828.961	Приборная полка, для тяжелого оборудования, 75 кг, жесткий монтаж для L-образных профильных шин	507,5	–	580	оцинковка	1 шт.	672
7828.971	Приборная полка, для тяжелого оборудования, 75 кг, жесткий монтаж для L-образных профильных шин	507,5	–	680	оцинковка	1 шт.	672
7063.897	Приборная полка для тяжелого оборудования, 19" монтаж, 100 кг	409	–	700	RAL 7035	1 шт.	672
7063.837	Приборная полка для тяжелого оборудования, 19" монтаж, 100 кг	409	–	700	RAL 9005	1 шт.	672
7063.890	Монтажный комплект, с изменяемой глубиной, для дюймовых приборных полок, 100 кг	–	–	706 – 1006	оцинковка	1 компл.	676
7000.625	Приборная полка, полный набор, выдвигаемая, 50 кг	–	–	395 – 645	RAL 7035	1 компл.	674
7144.035	Приборная полка, 19" монтаж, 50 кг	409	–	400	RAL 7035	1 шт.	670
7061.000	Телескопические направляющие для приборных полок, 50 кг	–	–	400	оцинковка	2 шт.	677
7145.035	Приборная полка, 19" монтаж, 50 кг	409	–	500	RAL 7035	1 шт.	670
7145.005	Приборная полка, 19" монтаж, 50 кг	409	–	500	RAL 9005	1 шт.	670
7081.000	Телескопические направляющие для приборных полок, 50 кг	–	–	500	оцинковка	2 шт.	677
7063.858	Монтажный комплект, с изменяемой глубиной, для дюймовых приборных полок, 50 кг	–	–	390 – 590	оцинковка	1 компл.	676
7063.725	Приборная полка 1/2 ЕВ, с изменяемой глубиной, 50 кг	–	–	600 – 900	RAL 9005	1 шт.	673
7063.720	Приборная полка 1/2 ЕВ, с изменяемой глубиной, 50 кг	–	–	600 – 900	RAL 7035	1 шт.	673
7145.635	Приборная полка, 19" монтаж, 50 кг	409	–	600	RAL 7035	1 шт.	670
7145.605	Приборная полка, 19" монтаж, 50 кг	409	–	600	RAL 9005	1 шт.	670
7161.000	Телескопические направляющие для приборных полок, 50 кг	–	–	600	оцинковка	2 шт.	677
7145.735	Приборная полка, 19" монтаж, 50 кг	409	–	700	RAL 7035	1 шт.	670
7145.705	Приборная полка, 19" монтаж, 50 кг	409	–	700	RAL 9005	1 шт.	670
7161.700	Телескопические направляющие для приборных полок, 50 кг	–	–	700	оцинковка	2 шт.	677
7063.860	Монтажный комплект, с изменяемой глубиной, для дюймовых приборных полок, 50 кг	–	–	590 – 790	оцинковка	1 компл.	676
7063.895	Приборная полка для тяжелого оборудования, 19" монтаж, 100 кг	409	–	500	RAL 7035	1 шт.	672
7063.835	Приборная полка для тяжелого оборудования, 19" монтаж, 100 кг	409	–	500	RAL 9005	1 шт.	672
7065.000	Телескопические направляющие для приборных полок, 100 кг	–	–	500	оцинковка	2 шт.	677
7063.892	Монтажный комплект, с изменяемой глубиной, для дюймовых приборных полок, 100 кг	–	–	490 – 710	оцинковка	1 компл.	676
7063.897	Приборная полка для тяжелого оборудования, 19" монтаж, 100 кг	409	–	700	RAL 7035	1 шт.	672
7063.837	Приборная полка для тяжелого оборудования, 19" монтаж, 100 кг	409	–	700	RAL 9005	1 шт.	672
7066.700	Телескопические направляющие для приборных полок, 100 кг	–	–	700	оцинковка	2 шт.	677
7063.890	Монтажный комплект, с изменяемой глубиной, для дюймовых приборных полок, 100 кг	–	–	706 – 1006	оцинковка	1 компл.	676

Программа комплектующих TS IT

Арт. № DK	Исполнение	Размеры мм			Цвет	Кол-во	TS IT, страница
		Ш	В	Г			
Приборные полки							
5501.615	Приборная полка 2 EB, жесткий монтаж, 25 кг	–	–	250	RAL 9005	1 компл.	32
5501.625	Приборная полка 2 EB, жесткий монтаж, 25 кг	–	–	400	RAL 9005	1 компл.	32
5501.655	Приборная полка с изменяемой глубиной, жесткий монтаж, 50 кг	–	–	400 – 600	RAL 9005	1 компл.	32
5501.665	Приборная полка с изменяемой глубиной, жесткий монтаж, 50 кг	–	–	600 – 900	RAL 9005	1 компл.	32
5501.695	Приборная полка с изменяемой глубиной, жесткий монтаж, 100 кг	–	–	400 – 600	RAL 9005	1 компл.	32
5501.705	Приборная полка с изменяемой глубиной, жесткий монтаж, 100 кг	–	–	600 – 900	RAL 9005	1 компл.	32
5501.675	Приборная полка с изменяемой глубиной, выдвижная, 50 кг	–	–	400 – 600	RAL 9005	1 компл.	32
5501.685	Приборная полка с изменяемой глубиной, выдвижная, 50 кг	–	–	600 – 900	RAL 9005	1 компл.	32
5501.715	Приборная полка с изменяемой глубиной, выдвижная, 100 кг	–	–	400 – 600	RAL 9005	1 компл.	32
5501.725	Приборная полка с изменяемой глубиной, выдвижная, 100 кг	–	–	600 – 900	RAL 9005	1 компл.	32

Программа комплектующих DK-TS

Арт. № DK	Исполнение	Размеры мм			Цвет	Кол-во	Кат. 33, стр.
		Ш	В	Г			
Воздуховодные и декоративные панели							
7151.206	Воздуховодные панели для TS	600	2000	–	RAL 7035	2 шт.	755
7151.208	Воздуховодные панели для TS	800	2000	–	RAL 7035	2 шт.	755
7827.534	Декоративная панель на шарнирах, выгнутая	800	2000	–	–	2 шт.	755
7827.520	Декоративная панель на шарнирах, прямая	800	2000	–	–	2 шт.	755
Новинка в программе TS IT. Аналогов в предшествующей программе нет.							
7827.536	Декоративная панель на шарнирах, выгнутая	800	2200	–	–	2 шт.	755
7827.522	Декоративная панель на шарнирах, прямая	800	2200	–	–	2 шт.	–
Новинка в программе TS IT. Аналогов в предшествующей программе нет.							

Прокладка кабеля и поддоны

7827.320	Кабельный канал HD для TS/TE	95	42 EB	235	RAL 7035	1 шт.	728
Новинка в программе TS IT. Аналогов в предшествующей программе нет.							
7827.310	Кабельный канал HD для TS/TE	95	24 EB	235	RAL 7035	1 шт.	728
7858.200	Кабельная трасса, вертикальная для TS	–	–	–	оцинковка	1 шт.	726
7257.200	Распределительная панель, 482,6 мм (19") с 5 металлическими органайзерами	–	1 EB	–	RAL 7035	1 шт.	729
7159.035	Распределительная панель, 482,6 мм (19") с 5 пластиковыми органайзерами	–	1 EB	–	RAL 7035	1 шт.	729
7257.035	Распределительная панель, 482,6 мм (19") с 5 металлическими органайзерами	–	1 EB	–	RAL 7035	1 шт.	729
7255.035	Распределительная панель, 482,6 мм (19") с 5 пластиковыми органайзерами	–	1 EB	–	RAL 7035	1 шт.	729
7257.100	Распределительная панель, 482,6 мм (19") с 5 металлическими органайзерами	–	2 EB	–	RAL 7035	1 шт.	729
7257.050	Распределительная панель с кабельными гребенками, 482,6 мм (19")	–	1 EB	–	RAL 7035	1 шт.	730
7257.150	Распределительная панель с кабельными гребенками, 482,6 мм (19")	–	2 EB	–	RAL 7035	1 шт.	730
7158.035	Распределительная панель 2 EB, 482,6 мм (19") с коробом	–	2 EB	–	RAL 7035	1 шт.	730
7149.135	Панель с лотком для прокладки кабеля 482,6 мм (19")	–	1 EB	–	RAL 7035	1 шт.	730
7140.535	Панель для ввода кабеля, 482,6 мм (19")	–	1 EB	–	RAL 7035	1 шт.	732
7150.535	Панель для ввода кабеля, 482,6 мм (19")	–	2 EB	–	RAL 7035	1 шт.	732
7064.100	Кабельный органайзер, базовый комплект	–	–	–	RAL 7035	8 шт.	723
7064.110	Кабельный органайзер, расширенный комплект	–	–	–	RAL 7035	20 шт.	723
7282.135	Поддон 2 EB, для одной 482,6 мм (19") крепежной плоскости	–	2 EB	250	RAL 7035	1 шт.	753
7282.035	Поддон 2 EB, для одной 482,6 мм (19") крепежной плоскости	–	2 EB	427	RAL 7035	1 шт.	753
7283.035	Поддон 3 EB, для одной 482,6 мм (19") крепежной плоскости	–	3 EB	427	RAL 7035	1 шт.	753
7218.035	Ранжирующие органайзеры, пластик	70	44	–	RAL 7035	10 шт.	723
7228.035	Ранжирующие органайзеры, пластик	95	50	–	RAL 7035	10 шт.	723
7219.035	Ранжирующие органайзеры, пластик	105	70	–	RAL 7035	10 шт.	723
7111.252	Блок распределительных скоб для плоской поверхности	–	–	–	оцинковка	4 шт.	728
7111.250	Блок распределительных скоб, горизонтальный, для профильных шин и монтажной рамы	–	–	–	оцинковка	4 шт.	728
Новинка в программе TS IT. Аналогов в предшествующей программе нет.							

19" монтажное оборудование

7827.080	Профильные шины, 482,6 мм (19") для TS, с загибом	–	15 EB/800	–	оцинковка	2 шт.	739
7827.100	Профильные шины, 482,6 мм (19") для TS, с загибом	–	20 EB/1000	–	оцинковка	2 шт.	739
7827.120	Профильные шины, 482,6 мм (19") для TS, с загибом	–	24 EB/1200	–	оцинковка	2 шт.	739
7827.140	Профильные шины, 482,6 мм (19") для TS, с загибом	–	29 EB/1400	–	оцинковка	2 шт.	739
7827.160	Профильные шины, 482,6 мм (19") для TS, с загибом	–	33 EB/1600	–	оцинковка	2 шт.	739
7827.180	Профильные шины, 482,6 мм (19") для TS, с загибом	–	38 EB/1800	–	оцинковка	2 шт.	739
7827.200	Профильные шины, 482,6 мм (19") для TS, с загибом	–	42 EB/2000	–	оцинковка	2 шт.	739
7827.220	Профильные шины, 482,6 мм (19") для TS, с загибом	–	47 EB/2200	–	оцинковка	2 шт.	739
7856.710	Монтажная рама, 482,6 мм (19") для TS	600	11 EB/600	–	оцинковка	1 шт.	740
7856.713	Монтажная рама, 482,6 мм (19") для TS	600	24 EB/1200	–	оцинковка	1 шт.	740
7856.716	Монтажная рама, 482,6 мм (19") для TS	600	38 EB/1800	–	оцинковка	1 шт.	740
7856.719	Монтажная рама, 482,6 мм (19") для TS	600	42 EB/2000	–	оцинковка	1 шт.	740
7856.722	Монтажная рама, 482,6 мм (19") для TS	600	47 EB/2200	–	оцинковка	1 шт.	740
7856.725	Монтажная рама, 482,6 мм (19") для TS	800	24 EB/1200	–	оцинковка	1 шт.	740
7856.728	Монтажная рама, 482,6 мм (19") для TS	800	38 EB/1800	–	оцинковка	1 шт.	740
7856.731	Монтажная рама, 482,6 мм (19") для TS	800	42 EB/2000	–	оцинковка	1 шт.	740
7856.734	Монтажная рама, 482,6 мм (19") для TS	800	47 EB/2200	–	оцинковка	1 шт.	740

Программа комплектующих TS IT

Арт. № DK	Исполнение	Размеры мм			Цвет	Кол-во	TS IT, страница
		Ш	В	Г			
Воздуховодные и декоративные панели							
5501.805	Воздуховодная панель	600	2000	–	RAL 9005	1 компл.	30
5501.815	Воздуховодная панель	800	2000	–	RAL 9005	1 компл.	30
5501.825	Воздуховодная панель	600	2200	–	RAL 9005	1 компл.	30
5501.835	Воздуховодная панель	800	2200	–	RAL 9005	1 компл.	30
5501.895	Крышка магнитная	–	–	–	черный	1 шт.	30

Прокладка кабеля и поддоны

5502.105	Кабельный канал	–	2000	–	RAL 9005	1 шт.	35
5502.145	Кабельный канал	–	2200	–	RAL 9005	1 шт.	35
Замены нет.							
5502.120	Кабельная трасса	–	2000 – 2200	–	RAL 9005	1 шт.	38
5502.205	Распределительная панель, 482,6 мм (19") с 5 металлическими органайзерами	–	1 EB	–	RAL 9005	1 шт.	36
7257.005	Распределительная панель, 482,6 мм (19") с 5 металлическими органайзерами	–	1 EB	–	RAL 9005	1 шт.	36
7257.105	Распределительная панель, 482,6 мм (19") с 5 металлическими органайзерами	–	2 EB	–	RAL 9005	1 шт.	36
5502.225	Распределительная панель с кабельными гребенками, 482,6 мм (19")	–	1 EB	–	RAL 9005	1 шт.	36
5502.235	Распределительная панель 2 EB, 482,6 мм (19") с коробом	–	2 EB	–	RAL 9005	1 шт.	37
5502.245	Панель с лотком для прокладки кабеля, 482,6 мм (19")	–	1 EB	–	RAL 9005	1 шт.	37
5502.255	Панель для ввода кабеля, 482,6 мм (19")	–	1 EB	–	RAL 9005	1 шт.	37
5502.265	Панель для ввода кабеля, 482,6 мм (19")	–	2 EB	–	RAL 9005	1 шт.	37
5502.405	Кабельный органайзер	–	–	–	RAL 9005	20 шт.	34
5502.305	Поддон 2 EB, для одной 482,6 мм (19") крепежной плоскости	–	2 EB	–	RAL 9005	1 шт.	42
5502.325	Поддон 3 EB, для одной 482,6 мм (19") крепежной плоскости	–	3 EB	–	RAL 9005	1 шт.	42
7112.000	Кабельные органайзеры, металл	85	125	–	оцинковка	10 шт.	34
7111.000	Кабельные органайзеры, металл	65	125	–	оцинковка	10 шт.	34
7111.900	Кабельные органайзеры, металл	43	85	–	оцинковка	10 шт.	34
7111.222	Кабельные гребенки, универсальное крепление	–	4 EB	–	RAL 9005	4 шт.	35
5502.115	Кабельная гребенка 6 EB	–	6 EB	–	RAL 9005	14 шт.	36
5502.155	Держатели фиксатора-«липучки»	–	–	–	черный	10 шт.	41

19" монтажное оборудование

Новая стойка TS IT уже содержит две 482,6 мм (19") плоскости в стандартном комплекте поставки. Возможна также реализация альтернативных монтажных размеров (21", 23", 24"), в зависимости от ширины шкафа. Для монтажа 19" оборудования в сочетании с монтажными панелями или секционного монтажа, остаются доступными 19" профильные шины L-образной формы (Кат. 33, стр. 739). Для ширины шкафа 800 мм используется монтажный комплект DK 7827.480 (Кат. 33, стр. 746). Для ширины шкафа 600 мм в качестве монтажного комплекта используются системные шасси для внутреннего уровня (Кат. 33, стр. 745).

Программа комплектующих DK-TS

Арт. № DK	Исполнение	Размеры мм			Цвет	Кол-во	Кат. 33, стр.
		Ш	В	Г			
19" монтажное оборудование							
7831.611	Профильные шины, метрические для TS	–	600/17 SU	–	оцинковка	2 шт.	739
7831.621	Профильные шины, метрические для TS	–	1000/37 SU	–	оцинковка	2 шт.	739
7794.420	Профильные шины, метрические для TS	–	1200/43 SU	–	оцинковка	2 шт.	739
7794.740	Профильные шины, метрические для TS	–	1600/59 SU	–	оцинковка	2 шт.	739
7827.490	Монтажный угол TS для профильных шин в TS, 482,6 мм (19"), сбоку	–	–	800	оцинковка	2 шт.	746
7827.550	Монтажный комплект TS, с регулировкой ширины, дюймовый/метрический для TS	–	–	800	оцинковка	1 компл.	746
7827.560	Монтажный комплект TS, с регулировкой ширины, дюймовый/метрический для TS	–	–	1000	оцинковка	1 компл.	746
7827.570	Монтажный комплект TS, с регулировкой ширины, дюймовый/метрический для TS	–	–	1200	оцинковка	1 компл.	746
7827.600	Направляющие по глубине в качестве монтажного комплекта, дюймовые 482,6 мм (19")	800	–	600	оцинковка	4 шт.	746
7827.800	Направляющие по глубине в качестве монтажного комплекта, дюймовые 482,6 мм (19")	800	–	800	оцинковка	4 шт.	746
7827.000	Направляющие по глубине в качестве монтажного комплекта, дюймовые 482,6 мм (19")	800	–	1000	оцинковка	4 шт.	746
7827.823	Направляющие по глубине в качестве монтажного комплекта, дюймовые 482,6 мм (19")	800	–	800	оцинковка	4 шт.	747
7827.023	Направляющие по глубине в качестве монтажного комплекта, дюймовые 482,6 мм (19")	800	–	1000	оцинковка	4 шт.	747
7827.824	Направляющие по глубине в качестве монтажного комплекта, дюймовые 482,6 мм (19")	800	–	800	оцинковка	4 шт.	747
7827.024	Направляющие по глубине в качестве монтажного комплекта, дюймовые 482,6 мм (19")	800	–	1000	оцинковка	4 шт.	747
7827.554	Монтажная рама 54 EB	800	2000	–	оцинковка	1 компл.	747

Двери и комплектующие

8610.680	Обзорная дверь, одностворчатая, с логотипом 180°	600	1800	–	–	1 шт.	584
8610.880	Обзорная дверь, одностворчатая, с логотипом 180°	800	1800	–	–	1 шт.	584
8610.600	Обзорная дверь, одностворчатая, с логотипом 180°	600	2000	–	–	1 шт.	584
8610.800	Обзорная дверь, одностворчатая, с логотипом 180°	800	2000	–	–	1 шт.	584
8610.620	Обзорная дверь, одностворчатая, с логотипом 180°	600	2200	–	–	1 шт.	584
8610.820	Обзорная дверь, одностворчатая, с логотипом 180°	800	2200	–	–	1 шт.	584
7824.205	Стальная дверь, одностворчатая, с поворотной ручкой и шарнирами 180°	600	2000	–	RAL 7035	1 шт.	585
7824.127	Стальная дверь, одностворчатая, с поворотной ручкой и шарнирами 180°	800	1200	–	RAL 7035	1 шт.	585
7824.207	Стальная дверь, одностворчатая, с поворотной ручкой и шарнирами 180°	800	2000	–	RAL 7035	1 шт.	585
7824.225	Стальная дверь, одностворчатая, с поворотной ручкой и шарнирами 180°	600	2200	–	RAL 7035	1 шт.	585
7824.227	Стальная дверь, одностворчатая, с поворотной ручкой и шарнирами 180°	800	2200	–	RAL 7035	1 шт.	585
7824.183	Стальная дверь, с вентиляцией, одностворчатая, с поворотной ручкой и шарнирами 180°	600	1800	–	RAL 7035	1 шт.	585
7824.203	Стальная дверь, с вентиляцией, одностворчатая, с поворотной ручкой и шарнирами 180°	600	2000	–	RAL 7035	1 шт.	585
7824.204	Стальная дверь, с вентиляцией, одностворчатая, с поворотной ручкой и шарнирами 180°	800	2000	–	RAL 7035	1 шт.	585
7824.223	Стальная дверь, с вентиляцией, одностворчатая, с поворотной ручкой и шарнирами 180°	600	2200	–	RAL 7035	1 шт.	585
7824.224	Стальная дверь, с вентиляцией, одностворчатая, с поворотной ручкой и шарнирами 180°	800	2200	–	RAL 7035	1 шт.	585
7824.201	Стальная дверь, с вентиляцией, одностворчатая, с комфортной ручкой и шарнирами 180°	600	2000	–	RAL 7035	1 шт.	585
7824.202	Стальная дверь, с вентиляцией, одностворчатая, с комфортной ручкой и шарнирами 180°	800	2000	–	RAL 7035	1 шт.	585
7824.222	Стальная дверь, с вентиляцией, одностворчатая, с комфортной ручкой и шарнирами 180°	800	2200	–	RAL 7035	1 шт.	585
7824.360	Стальная дверь, с вентиляцией, двустворчатая, с комфортной ручкой и шарнирами 130°	600	2000	–	–	1 шт.	586
7824.362	Стальная дверь, с вентиляцией, двустворчатая, с комфортной ручкой и шарнирами 130°	600	2200	–	–	1 шт.	586
7824.382	Стальная дверь, с вентиляцией, двустворчатая, с комфортной ручкой и шарнирами 130°	800	2200	–	–	1 шт.	586
7816.360	Стальная дверь, двустворчатая, с комфортной ручкой и шарнирами 130°	600	2000	–	–	1 шт.	586
7816.362	Стальная дверь, двустворчатая, с комфортной ручкой и шарнирами 130°	600	2200	–	–	1 шт.	586
7824.380	Стальная дверь, с вентиляцией, двустворчатая, с комфортной ручкой и шарнирами 130°	800	2000	–	–	1 шт.	586
7816.380	Стальная дверь, двустворчатая, с комфортной ручкой и шарнирами 130°	800	2000	–	–	1 шт.	586
7816.382	Стальная дверь, двустворчатая, с комфортной ручкой и шарнирами 130°	800	2200	–	–	1 шт.	586
7824.280	Стальная обзорная дверь, двустворчатая, с комфортной ручкой и шарнирами 180°	800	2000	–	–	1 шт.	586
7824.282	Стальная обзорная дверь, двустворчатая, с комфортной ручкой и шарнирами 180°	800	2200	–	–	1 шт.	586
7824.490	Стеклопанельная дверь, двустворчатая, с комфортной ручкой и шарнирами 180°	800	2000	–	–	1 шт.	586

Программа комплектующих TS IT

Арт. № DK	Исполнение	Размеры мм			Цвет	Кол-во	Стр.
		Ш	В	Г			
19" монтажное оборудование							

Новая стойка TS IT уже содержит две 482,6 мм (19") плоскости в стандартном комплекте поставки. Возможна также реализация альтернативных монтажных размеров (21", 23", 24"), в зависимости от ширины шкафа. Для монтажа 19" оборудования в сочетании с монтажными панелями или секционного монтажа, остаются доступными 19" профильные шины L-образной формы (Кат. 33, стр. 739).
 Для ширины шкафа 800 мм используется монтажный комплект DK 7827480 (Кат. 33, стр. 746).
 Для ширины шкафа 600 мм в качестве монтажного комплекта используются системные шасси для внутреннего уровня (Кат. 33, стр. 745).

Двери и комплектующие

Новая стойка TS IT уже содержит одностворчатую переднюю дверь и при высоте от 1800 двустворчатую заднюю в стандартном комплекте поставки. На выбор имеются два поставляемых со склада варианта (обзорная дверь или вентилируемые двери), в зависимости от требований к охлаждению. Если у Вас имеются другие требования к дверям, просьба обратиться к Вашему контактному лицу в Rittal.

Программа комплектующих DK-TS

Арт. № DK	Исполнение	Размеры мм			Цвет	Кол-во	Кат. 33, стр.
		Ш	В	Г			
Потолочные панели/потолочные вентиляторы							
7968.035	Вентиляторная панель для TS	600	–	800/1000/1200	RAL 7035	1 шт.	403
7986.035	Вентиляторная панель для TS	800	–	600	RAL 7035	1 шт.	403
7826.360	Вентиляторная панель, модульная, 2-секционная, потолочная панель с вырезом	600	–	1000	RAL 7035	1 шт.	405
7826.486	Вентиляторная панель, модульная, 2-секционная, потолочная панель с вырезом	800	–	600	RAL 7035	1 шт.	405
7885.000	Вентиляторная панель, модульная, 2-секционная, блок вентиляторов	800	–	600	RAL 7035	1 шт.	405
2102.190	Вентиляторная панель, модульная, 2-секционная, закрытая защитная панель	600	–	1000	RAL 7035	1 шт.	405
7885.100	Вентиляторная панель, модульная, 2-секционная, закрытая защитная панель	800	–	600	RAL 7035	1 шт.	405
2102.410	Вентиляторная панель, модульная, 2-секционная, защитная панель с вентиляцией	600	–	1000	RAL 7035	1 шт.	405
7885.200	Вентиляторная панель, модульная, 2-секционная, защитная панель с вентиляцией	800	–	600	RAL 7035	1 шт.	405
7988.035	Вентиляторная панель для TS	800	–	800/1000/1200	RAL 7035	1 шт.	403
7858.488	Вентиляторная панель DC с контролем FCS	800	–	800/900/1000	RAL 7035	1 шт.	406
7826.488	Вентиляторная панель, модульная, 2-секционная, потолочная панель с вырезом	800	–	800	RAL 7035	1 шт.	405
7826.480	Вентиляторная панель, модульная, 2-секционная, потолочная панель с вырезом	800	–	1000	RAL 7035	1 шт.	405
7886.000	Вентиляторная панель, модульная, 2-секционная, блок вентиляторов	800	–	1000	RAL 7035	1 шт.	405
7886.100	Вентиляторная панель, модульная, 2-секционная, закрытая защитная панель	800	–	800	RAL 7035	1 шт.	405
7886.200	Вентиляторная панель, модульная, 2-секционная, защитная панель с вентиляцией	800	–	800	RAL 7035	1 шт.	405
7526.807	Потолочная панель, секционная, для бокового ввода кабеля	800	–	1000	RAL 7035	1 шт.	624
7526.827	Потолочная панель, секционная, для бокового ввода кабеля	800	–	1200	RAL 7035	1 шт.	624
7826.588	Потолочная панель для ввода кабеля со всех сторон	800	–	800	RAL 7035	1 шт.	625
7826.760	Потолочная панель, с вентиляцией, цельная без ввода кабеля	600	–	1000	RAL 7035	1 шт.	625
7826.786	Потолочная панель, с вентиляцией, цельная без ввода кабеля	800	–	600	RAL 7035	1 шт.	625
7826.788	Потолочная панель, с вентиляцией, цельная без ввода кабеля	800	–	800	RAL 7035	1 шт.	625
7826.780	Потолочная панель, с вентиляцией, цельная без ввода кабеля	800	–	1000	RAL 7035	1 шт.	625
7826.869	Потолочная панель, с вентиляцией, 2-секционная со вводом кабеля	800	–	600	RAL 7035	1 шт.	625
7826.889	Потолочная панель, с вентиляцией, 2-секционная со вводом кабеля	800	–	800	RAL 7035	1 шт.	625
7826.809	Потолочная панель, с вентиляцией, 2-секционная со вводом кабеля	800	–	1000	RAL 7035	1 шт.	625
7826.866	Потолочная панель, с вентиляционными отверстиями, со вводом кабеля	800	–	600	RAL 7035	1 шт.	625
7826.886	Потолочная панель, с вентиляционными отверстиями, со вводом кабеля	800	–	800	RAL 7035	1 шт.	625
7826.806	Потолочная панель, с вентиляционными отверстиями, со вводом кабеля	800	–	1000	RAL 7035	1 шт.	625

Крепление PSM

7856.011	Крепежный комплект для PSM для жесткого монтажа	–	–	–	–	1 компл.	386
7856.022	Крепежный комплект для PSM для жесткого монтажа, с прокладкой кабеля	–	–	–	–	1 компл.	386
7856.023	Крепежный комплект для PSM, подвижный, с прокладкой кабеля	–	–	–	–	1 компл.	386

Новинки

Новинка в программе TS IT. Аналогов в предшествующей программе нет.

Программа комплектующих TS IT

Арт. № DK	Исполнение	Размеры мм			Цвет	Кол-во	TS IT, страница
		Ш	В	Г			

Потолочные панели/потолочные вентиляторы

5502.010	Вентиляторная панель для макс. 3 вентиляторов Все шкафы TS IT подготовлены для монтажа блока вентиляторной панели TS IT.	600/800	–	600/1000/1200	RAL 7035	1 шт.	30
----------	---	---------	---	---------------	----------	-------	----

5502.020	Вентиляторная панель для макс. 6 вентиляторов Все шкафы TS IT подготовлены для монтажа блока вентиляторной панели TS IT.	800	–	800/1000/1200	RAL 7035	1 шт.	30
----------	---	-----	---	---------------	----------	-------	----

В новом TS IT уже в стандартном исполнении имеется объемный кабельный ввод.
Опционально можно установить вентиляторную панель TS IT.
Кроме того, возможна пассивная вентиляция путем приподнятия заглушки в потолочной панели (распорки в комплекте поставки шкафа).

Крепление PSM

7856.029	Крепежный комплект для PSM	–	–	–	оцинковка	1 компл.	51
----------	----------------------------	---	---	---	-----------	----------	----

Для монтажа шин PSM в стойку высотой 2000 мм или 2200 следует, как и ранее, использовать комплект DK 7856.023.

Новинки

5501.200	Трубчатая рама двери, для закрытой двустворчатой задней двери	600	2000	–	оцинковка	1 компл.	28
5501.210	Трубчатая рама двери, для закрытой двустворчатой задней двери	800	2000	–	оцинковка	1 компл.	28

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

- Корпуса
- Электрораспределение
- Контроль микроклимата
- IT-инфраструктура
- ПО и сервис

ООО "Риттал"
Россия · 125252 Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, 12 (4-й этаж)
Тел +7 (495) 775 02 30 · Факс +7 (495) 775 02 39
E-mail: info@rittal.ru · www.rittal.ru

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP