



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2564.450

Bevezetőlemez, kétrészes, rugalmas szorítóprofillal

Állapot: 2026.10.29. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2564.450 - Bevezetőlemez, kétrészes, rugalmas szorítóprofillal AX-hez

Az osztott bevezető lemez egyszerű felszerelést tesz lehetővé a házra és sokféle beépítési lehetőséget kínál. A kábelek egyszerű bevezetéséhez házakba csatlakozóval vagy anélkül. Emellett különleges furatok biztosítanak a bevezetőlemezben a becsavarozáskor automatikus potenciálkiegyenlítést. Csavar, szorító és földelőkábel már nem szükséges.

Jellemzők

Cikkszám	SZ 2564.450
Kivitel	Kétrészes
Anyag	Acéllemez
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés	A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja >760 mm-es szekrény szélességbe történő beépítésnél 2 csomag szükséges
Méret	Szélesség: 534 mm Mélység: 149 mm
Használható	Házípus: AX
Az alábbi cikkszámokhoz	1039000 1054000 1058000 1060000 1076000 1090000
Kábelbevezető lemez	Méret: 4
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,15 kg
Bruttó tömeg	1,25 kg

Jellemzők

Vámtarifaszám	73269098
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Termékleírás	SZ fém kábelbevezető lemez, kétrészes, AX típushoz, rugalmas szorítóprofillal, SzéxMé: 534x149 mm, 4-es méretű bevezetőlemezhez