Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

HD 2410.030

Кабельный ввод HD

Состояние: 03.06.2024 (Источник: rittal.com/kz-ru)

HD 2410.030 - Кабельный ввод HD

Кабельный ввод HD IP 68 (5 бар, 30 мин)



Функции

Арт. №	HD 2410.030
Исполнение	Стандарт
Преимущества	Эффективное предотвращение осаждения вредных микроорганизмов благодаря гладкой и закрытой поверхности. Чистка производится значительно легче и дешевле, по сравнению с обычными кабельными вводами из нержавеющей стали.
Области применения	Изготовление и упаковка пищевой продукции Техника, требующая соблюдения чистоты помещения (например, фармакология) Биотехнология Химическая промышленность
Материал	Гайка: Нержавеющая сталь 1.4305 (AISI 303) Уплотнение: В соответствии с FDA 21 CFR 177.2600
Размер	Резьба: M25 x 1,5
Для Ø провода	12 - 17 мм
Диапазон рабочих температур	-20 °C...100 °C

Функции

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 68 (5 бар, 30 мин)
Упаковка	5 шт.
Вес	0,58 кг
Код ТНВЭД	73181900
EAN	4028177552135
E-Number Sweden	E3465027
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Одобрения

Объяснения	Декларация производителя