




Kytöntäkaapit

Seinä-verkkokaapit

Seinäkotelo AE


19" profiilikiskoilla Pääluettelo 33, sivu 67



Til.nro DK	U	Korkeusmitta mm		
		H1	H2	H3
7641.000	8	380	355	261
7643.000	13	600	578	481
7645.000	16	760	711	641


Seinäkotelo AE

19" ulosvedettävällä kehyksellä Pääluettelo 33, sivu 68



1 Aukotus ESG-ikkunaa varten


HE = U
i.L. = Sisämitta



Til.nro DK	U		Leveys mm	Korkeus mm	Syvyys mm
	pystysuora	vaakasuora			
7644.000	4	10	600	600	350

Valokuitukotelot

Pääluettelo 33, sivu 69



Til.nro DK	Kuituja	Leveys mm	Korkeus mm	Syvyys mm
7451.000	1 - 24	180	254	90