


Datová mikrocentra

Úroveň E

Jednokřídlé dveře vpředu a vzadu



1 Kabelová přepážka jako měkká přepážka (sériově)

2 Kabelová přepážka jako box na kabely (na přání)


3 Kabelová přepážka v horním nebo dolním prvku jako tvrdá přepážka/ využitelná pole: 2x 120 x 120 mm (na přání)

¹⁾ Při umístění venkovní chladicí jednotky na dveře

Datová mikrocentra

Úroveň E




Jednokřídlé dveře vpředu/dvoukřídlé dveře vzadu



Datová mikrocentra


Úroveň E

Dvoukřídlé dveře vpředu a vzadu



1 Kabelová přepážka jako měkká přepážka (sériově)

2 Kabelová přepážka jako box na kabely (na přání)






3 Kabelová přepážka v horním nebo dolním prvku jako tvrdá přepážka/ využitelná pole: 2x 120 x 120 mm (na přání)

Datová mikrocentra

Úroveň B

Jednokřídlé dveře vpředu a vzadu






- 1 Kabelová přepážka
- 2 Kabelová přepážka při vnitřní hloubce 1060 mm
- 3 Kabelová přepážka při vnitřní hloubce 1260 mm (otočená o 90°)

1) Rozměry včetně zámků

Datová mikrocentra

Úroveň B

Jednokřídlé dveře vpředu/dvoukřídlé dveře vzadu






- 1 Kabelová přepážka
- 2 Kabelová přepážka při vnitřní hloubce 1060 mm
- 3 Kabelová přepážka při vnitřní hloubce 1260 mm (otočená o 90°)

1) Rozměry včetně zámků

Datová mikrocentra

Úroveň B

Dvoukřídlé dveře vpředu a vzadu



- 1 Kabelová přepážka
- 2 Kabelová přepážka při vnitřní hloubce 1060 mm
- 3 Kabelová přepážka při vnitřní hloubce 1260 mm (otočená o 90°)

1) Rozměry včetně zámků