


Držáky TFT monitoru

2383.030



Náhled **A**

Montážní výřez
□ 90 x 71 mm



Montážní výřez
□ 120 x 65 mm



- 1**
 - VESA 75 nebo 100, pevný
 - VESA 75 s nastavitelným sklonem průmyslové pracovní stanice IW 6206.460
- 2**
 - Upevnění skříňky/otočné upevnění s připojením nosného ramena
 - □ 90 x 71 mm
 - □ 120 x 65 mm
- 3**
 - Upevnění skříňky na vodorovném nosném ramenu CP 40, z oceli nebo □ 120 x 65 mm, pro montáž na svislém nosném ramenu nastavením sklonu průmyslové pracovní stanice IW 6206.460
 - □ 120 x 65 mm
- 4**
- 4a** Příhrádka na klávesnice SM 2383.000 pomocí spojky skříňových ploch SM 2383.010
- 4b** Rukojeť se třmenem CP 6107.100
- 4c** Rukojeť se třmenem CP 6107.200 pomocí důlků k vrtání
- 5**
 - Konektorová průchodka SZ 2400.300/.500 jako odlehčení tahu připojovacích vodičů