


Rozváděčové skříně

Malé skřínky

Polykarbonátové skřínky PK


Provedení A



1 Odpadá u PK 9500.XXX, 9501.XXX


2 Odpadá u PK 9502.XXX, 9503.XXX

Provedení B




B1 = šířka skříně
B2 = osaditelná šířka
B3 = rozteč středů upevnění na stěnu mimo těsnění
B4 = rozteč středů upevnění na stěnu, ve skřínce
B5 = světlá šířka

Provedení C



H1 = výška skříně
H2 = osaditelná výška
H3 = rozteč středů upevnění na stěnu mimo těsnění
H4 = rozteč středů upevnění na stěnu, ve skřínce
H5 = světlá výška

Provedení D



T1 = celková hloubka
T2 = osaditelná hloubka skřínky
T3 = hloubka skříně
T4 = světlá montážní výška

Obj. č. PK	Provedení	Šířkové rozměry mm					Výškové rozměry mm					Hloubkové rozměry mm			
		B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	H4	H5	T1	T2	T3	T4
9500.XXX	A	65	59	50	-	36	65	59	50	25	36	57	33	41	45
9502.XXX	A	94	88	79	50	64	65	59	50	-	36	57	33	41	45
9504.XXX	A	94	88	79	50	64	94	88	79	50	64	57	33	41	45
9505.XXX	A	94	88	79	50	64	94	88	79	50	64	81	33	41	69
9506.XXX	A	110	104	95	65	80	110	104	95	65	80	66	42	50	53
9507.XXX	A	110	104	95	65	80	110	104	95	65	80	90	42	50	77
9508.XXX	A	130	124	115	90	101	94	88	79	50	64	57	33	41	45
9509.XXX	A	130	124	115	90	101	94	88	79	50	64	81	33	41	69
9510.XXX	A	130	124	115	70	101	130	124	115	70	101	75	51	59	63
9511.XXX	A	130	124	115	70	101	130	124	115	70	101	99	51	59	87
9512.XXX	B	180	174	165	120	150	94	88	79	50	64	57	33	41	45
9513.XXX	B	180	174	165	120	150	94	88	79	50	64	81	33	41	69
9514.XXX	B	180	173	165	120	128	110	103	95	50	80	90	63	71	75
9515.XXX	B	180	173	165	120	128	110	103	95	50	80	111	63	71	97
9516.XXX ¹⁾	B	180	173	165	120	128	110	103	95	50	80	165	63	71	150
9517.XXX	C	182	175	167	120	152	180	173	165	120	128	90	63	71	75
9518.XXX	C	182	175	167	120	152	180	173	165	120	128	111	63	71	97
9519.XXX ¹⁾	C	182	175	167	120	152	180	173	165	120	128	165	63	71	150
9520.XXX	C	254	247	239	190	224	180	173	165	120	128	90	63	71	75
9521.XXX	C	254	247	239	190	224	180	173	165	120	128	111	63	71	97
9522.XXX ¹⁾	C	254	247	239	190	224	180	173	165	120	128	165	63	71	150
9523.XXX	D	361	355	346	240	309	254	248	239	190	224	111	63	71	97
9524.XXX ¹⁾	D	361	355	346	240	309	254	248	239	190	224	165	63	71	150

¹⁾ Provedení .000, .100 s krytem se zkosenými hranami

S metrickými předvyraženými otvory

Uspořádání otvorů skříněk:

PK 9508.050

PK 9514.050

PK 9521.050

