

Rozvod proudu

Přípojnicové systémy (100/185/150 mm)

Držáky přípojnic

3pólové

<p>Technické informace k výpočtu jmenovitých proudů podle DIN 43 671, viz kapitola 2-102, strana 1/2</p> <p>Upozornění: SV 3052.000 – Prvek základny držáku přípojnic lze použít také jako jednopólový držák</p>				
Pro přípojnicové systémy	1250 A	1600 A	2500 A	3000 A
Rozteč přípojnic mm	100	185	150	150
Max. průřez přípojnice bez distančních vložek mm	60 x 10	80 x 10	2 x 80 x 10	2 x 100 x 10
Zásuvné vložky pro – redukci průřezu na mm – redukci šířky přípojnice v 10mm krocích	30 x 10 až 50 x 10 – –	50/60 x 10 – –	– ■ –	– ■ –
Obj. č. SV	3073.000	3052.000	3055.000	3057.000
Montážní údaje pro aplikace dle IEC (ČSN EN)				
Utahovací moment Nm – Upevňovací šroub – Upevnění krytu – Upevňovací šroub přípojnice	10 3 –	5 – 40	10 10 –	10 10 –