


### Zwenkramen, groot

zonder afsluitplaat, voor 600 mm en 1200 mm brede kasten



Hoogte-eenheden	22 HE	31 HE	36 HE	40 HE	45 HE
<b>Bestelnr. SR</b>	<b>2322.700</b>	<b>2331.700</b>	<b>2336.700</b>	<b>2340.700</b>	<b>2345.700</b>
Voor kashoogte mm (of hoger)	1200	1600	1800	2000	2200
H1 mm	1061,5	1461,5	1684,5	1861,5	2084,0
H2 mm	981,5	1381,5	1604,0	1781,5	2004,0

Inbouwdiepte D max. = mm bij maat D<sup>1)</sup> tenminste 49 mm

Kastbreedte mm	600	1200	1200
Inbouw	symmetrisch	links of rechts	links en rechts
Kastdiepte mm	<b>1</b> T max. 400 185 500 185 600 185 800 185	<b>1</b> T max. 295 395 495 695	<b>1</b> T max. 295 365 365 365


<sup>1)</sup> D = afstand binnenkant deur tot voorkant zwenkraam verstelbaar in het 25 mm raster

# Stysteemopbouw


## 19"-opbouwtechniek

### 13 voorbeelden voor TS, SE


#### Volledige opbouw




600 mm voor



1200 mm voor




1200 mm voor met breedte-  
deling




1200 mm naar achteren verplaatst met breedte-  
deling


#### Gedeeltelijke inbouw boven




600 mm voor



600 mm naar achteren verplaatst




1200 mm voor




1200 mm naar achteren verplaatst


#### Gedeeltelijke inbouw symmetrisch




600 mm voor




600 mm naar achteren verplaatst



1200 mm voor



1200 mm naar achteren verplaatst



- 1 Inbouwset voor 600 mm brede kasten
- 2 Inbouwset voor 1200 mm brede kasten
- 3 TS systeemchassis 23 x 73 mm, voor het binnenste montageniveau
- 4 PS monterail in de betreffende kastdiepte in combinatie met combinatie-montageprofiel PS
- 5 TS monterail 18 x 38 mm in de betreffende kastdiepte<sup>1)</sup>
- 6 Breedte-deling (linker of rechter hoek)<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Bij CM niet mogelijk

#### Opmerkingen:

- De bovenste inbouwset compenseert het hoogteverschil tussen het 25 mm gatenraster van de kast en de hoogte-eenheden van het zwenkraam
- De gedeeltelijke inbouw onder is gelijk aan de gedeeltelijke inbouw boven
- Bij CM alleen volledige inbouw aan de voorzijde mogelijk

#### Inbouw aan de zijkant

(alleen bij TS)

De asymmetrische inbouw van een groot zwenkraam vindt bij een kastdiepte van 600 of 600 mm op dezelfde wijze plaats als de inbouw parallel aan de voorzijde.

Voor de toegang tot het zwenkraam adviseren wij scharnieren voor de TS zijwand toe te passen.