


# Kastsystemen

## Compacte behuizingen


### Polycarbonaat kasten PK

Uitvoering A




- 1 Vervalt bij PK 9500.XXX, PK 9501.XXX  
 2 Vervalt bij PK 9502.XXX, PK 9503.XXX

Uitvoering B




- B1 = Kastbreedte  
 B2 = Nuttige breedte  
 B3 = Hart/hart wandbevestiging via dekselschroefkanaal  
 B4 = Hart/hart wandbevestiging in voorgeperste sparingen  
 B5 = Binnenwerkse breedte

Uitvoering C



- H1 = Kasthoogte  
 H2 = Nuttige hoogte  
 H3 = Hart/hart wandbevestiging via dekselschroefkanaal  
 H4 = Hart/hart wandbevestiging in voorgeperste sparingen  
 H5 = Binnenwerkse hoogte

Uitvoering D



- T1 = Totale diepte  
 T2 = Nuttige inwendige diepte van de zijwand  
 T3 = Kastdiepte  
 T4 = Binnenwerkse montagehoogte


Bestelnr. PK	Uitvoering	Breedtematen mm					Hoogtematen mm					Dieptematen mm			
		B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	H4	H5	T1	T2	T3	D4
9500.XXX	A	65	59	50	-	36	65	59	50	25	36	57	33	41	45
9502.XXX	A	94	88	79	50	64	65	59	50	-	36	57	33	41	45
9504.XXX	A	94	88	79	50	64	94	88	79	50	64	57	33	41	45
9505.XXX	A	94	88	79	50	64	94	88	79	50	64	81	33	41	69
9506.XXX	A	110	104	95	65	80	110	104	95	65	80	66	42	50	53
9507.XXX	A	110	104	95	65	80	110	104	95	65	80	90	42	50	77
9508.XXX	A	130	124	115	90	101	94	88	79	50	64	57	33	41	45
9509.XXX	A	130	124	115	90	101	94	88	79	50	64	81	33	41	69
9510.XXX	A	130	124	115	70	101	130	124	115	70	101	75	51	59	63
9511.XXX	A	130	124	115	70	101	130	124	115	70	101	99	51	59	87
9512.XXX	B	180	174	165	120	150	94	88	79	50	64	57	33	41	45
9513.XXX	B	180	174	165	120	150	94	88	79	50	64	81	33	41	69
9514.XXX	B	180	173	165	120	128	110	103	95	50	80	90	63	71	75
9515.XXX	B	180	173	165	120	128	110	103	95	50	80	111	63	71	97
9516.XXX <sup>1)</sup>	B	180	173	165	120	128	110	103	95	50	80	165	63	71	150
9517.XXX	C	182	175	167	120	152	180	173	165	120	128	90	63	71	75
9518.XXX	C	182	175	167	120	152	180	173	165	120	128	111	63	71	97
9519.XXX <sup>1)</sup>	C	182	175	167	120	152	180	173	165	120	128	165	63	71	150
9520.XXX	C	254	247	239	190	224	180	173	165	120	128	90	63	71	75
9521.XXX	C	254	247	239	190	224	180	173	165	120	128	111	63	71	97
9522.XXX <sup>1)</sup>	C	254	247	239	190	224	180	173	165	120	128	165	63	71	150
9523.XXX	D	361	355	346	240	309	254	248	239	190	224	111	63	71	97
9524.XXX <sup>1)</sup>	D	361	355	346	240	309	254	248	239	190	224	165	63	71	150

<sup>1)</sup> Uitvoering .000, .100 met transparante deksel


### Met metrische uitdrukpoorten

Gatenpatroon kast:


PK 9508.050



PK 9514.050



PK 9521.050



- M16/20
- M20
- M20/25
- M25/32
- M32/40