


### Wspornik TFT

2383.030



Ansicht **A**

Wykroj montażowy  
□ 90 x 71 mm



Wykroj montażowy  
□ 120 x 65 mm



**1**

- VESA 75 lub 100 nieruchomy
- VESA 75 i regulacja pochylenia poprzez IW 6206.460

**2**

- Mocowanie/sprzęg obudowy z przyłączem ramienia nośnego
- □ 90 x 71 mm
- □ 120 x 65 mm

**3**

- Mocowanie obudowy do pionowego ramienia nośnego CP 40, stal lub □ 120 x 65 mm, do montażu do pionowego ramienia nośnego za pomocą regulacji pochylenia IW 6206.460
- □ 120 x 65 mm

**4**

- **4a** Półka na klawiatury SM 2383.000 nad łącznikiem powierzchniowym obudowy SM 2383.010

- **4b** Wieszak CP 6107.100

- **4c** Wieszak CP 6107.200

montaż poprzez punkty centrujące

**5**

- Przepust wtykowy SZ 2400.300/.500 jako odciążenie naprężeń przewodu przyłączeniowego