


Монтаж системы

Стенки


Кожух разъединителя TS

Вариант для США)




Арт. № TS	H1	H2	T1	T2	T3
8950.840	1800	1712	405	340,5	312
8950.850	1800	1712	505	440,5	412
8950.050	2000	1912	505	440,5	412
8950.060	2000	1912	605	540,5	512

Вид X



Разрез А – А



i.L. = ширина в свету