


Корпуса


Компактные корпуса

Сигнальные шкафчики ВГ


ВГ 1583.520, ВГ 1584.520, ВГ 1585.520, ВГ 1586.520




ВГ 1583.520




ВГ 1584.520




ВГ 1585.520




ВГ 1586.520




ВГ 1605.520, ВГ 1606.520





ВГ 1605.520



ВГ 1606.520



ВГ 1558.510, ВГ 1559.510




1 Только у ВГ 1559.010

i.L. = ширина в свету

Сигнальные шкафчики ВГ


ВГ 1577.XXX, ВГ 1578.XXX, ВГ 1579.XXX

Арт. № ВГ	Размеры мм					Высота обзорного окна мм	
	В	Н	Т	F1	G1	H1	H2
1577.500	400	300	155	385	275	-	-
1577.530						190	42
1577.450						155	92
1578.500	600	300	155	585	275	-	-
1578.530						190	42
1578.450						155	92
1579.500	800	300	155	785	275	-	-
1579.530						190	42
1579.450						155	92




i.L. = ширина в свету

ВГ 1611.510



i.L. = ширина в свету

ВГ 1609.510



i.L. = ширина в свету