




Корпуса

IT-корпуса

Настенные корпуса АЕ



с 19" профильными шинами, с регулировкой глубины



Арт. № DK	ЕВ	Высота мм		
		H1	H2	H3
7641.000	8	380	355	261
7643.000	13	600	578	481
7645.000	16	760	711	641

Малый распределитель ВОЛС

С монтажной панелью и держателем сплайс-кассеты



Арт. № DK	Кол-во жил	Ширина мм	Высота мм	Глубина мм
7451.000	1 – 24	180	254	90