



Apparatskåp

PC-skåpsystem



PC-skåpsystem med tangentbordslåda

Med glasdörr och låda
PC 5366.000, PC 5368.000





- 1 Max. 505, justerbar i 25 mm raster
2 Max. 547, justerbar i 25 mm raster

Med litet inbyggingsfält och låda
PC 5366.300



- 1 Max. 355, justerbar i 25 mm raster
2 Max. 397, justerbar i 25 mm raster

Med stort inbyggingsfält och låda
PC 5366.400



i.L. = Fri bredd


		Art. nr. PC				
		Djup 636 mm	5366.000	5366.300	5366.400	
		Djup 836 mm	5368.000	-	-	
I leveransen ingår	Utförande	Material	Färg RAL			
Låda	Skåpkonstruktion med formade sidogavlar och tak 3-delade bottenplåtar (5368.000, 4-delade)	Stålplåt 1,5 mm	7035 struktur	■	■	■
Dörr på baksidan	Med spanjolettås och dubbelinsats, med högerhängda gångjärn	Stålplåt 2,0 mm	7035 struktur	■	■	■
Glasdörr upptill	Med spanjolettås och låsmekanism på insidan ¹⁾ , gångjärn på höger sida	Stålplåt 1,5 mm	7015	■	■	-
	Vertikala dekorplåtar	Plast, enligt UL 94-V0	7035			
	Skiva för screentryck	Säkerhetsglas ESG 4,0 mm	7015			
Inbyggingsfält, stort, upptill	Vertikala spröjs, med låsmekanism på insidan ¹⁾ , högerhängda	Aluminiumprofil	7035	-	-	■
	Inbyggingsplåt	Stålplåt 1,5 mm	7015			
	Anslutningslist upptill/nedtill	Plast, enligt UL 94-V0	7035			
Hyllplan för bildskärm	Hålat, fast inbyggt	Stålplåt 1,5 mm	7015	■	■	-
	Låda	Stålplåt 1,5 mm	7035			
Låda för tangentbord	Utdragslåda för tangentbord med kabelhållare, samt utdragbar musplatta och tangentbordsbygel	Stålplåt 1,5 mm	7035	■	■	■
	Plåt med handtag, infälld som handstöd, med lås, låsnings nr. 3524 E	Plast, enligt UL 94-V0	7035/7015/9006			
Litet inbyggingsfält	Högerhängt, till vänster fastskruvat från insidan, kantad inbyggingsplåt	Stålplåt 1,5 mm	7015	-	■	-
	Dekorplåtar, på sidan	Plast, enligt UL 94-V0	7035			
Dörr nedtill	Vertikala spröjs med spanjolettås och standard- låmsinsats, med gångjärn till höger	Aluminiumprofil	7035	■	■	■
	Dörr- resp. inbyggingsplåt med kant	Stålplåt 1,5 mm	7015			

¹⁾ Med lås för glasdörr upptill


PC-skåpssystem

med fällbar tangentbordslåda eller pulpetpåbyggnad

Med glasdörr och fällbar låda
PC 5366.100



Med glasdörr och pulpetpåbyggnad
PC 5366.200



- 1 Max. 505, justerbar i 25 mm raster
- 2 Max. 547, justerbar i 25 mm raster
- 3 Max. inbyggnadsyta 540 x 179 mm

i.L. = Fri bredd

				Art. nr. PC	
		Djup 636 mm		5366.100	5366.200
I leveransen ingår	Utförande	Material	Färg RAL		
Låda	Skåpkonstruktion med formade sidogavlar och tak 3-delade bottenplåtar	Stålplåt 1,5 mm Stålplåt 1,5 mm	7035 struktur förzinkade	■	■
Dörr på baksidan	Med spanjolettlås och dubbelinsats, med högerhängda gångjärn	Stålplåt 2,0 mm	7035 struktur	■	■
Glasdörr upptill	Med spanjolettlås och låsmekanism på insidan ¹⁾ , gångjärn på höger sida	Stålplåt 1,5 mm	7015	■	■
	Vertikala dekorplåtar	Plast, enligt UL 94-V0	7035		
	Skiva för screentryck	Säkerhetsglas ESG 4,0 mm	7015		
Hyllplan för bildskärm	Hålat, fast inbyggt	Stålplåt 1,5 mm	7015	■	■
Fällbar låda för tangentbord	Låda med mushällare och hål i bakstycke, bredd 19" x höjd 4 HE, för fastsättning på baksidan	Stålplåt 1,5 mm	7035	■	-
	Plåt med gångjärn nedtill, med 2 stödlinor, med lås nr 3524 E	Plast, enligt UL 94-V0	7035/7015/9006		
Pulpetpåbyggnad	Tangentbordshylla med utdragbar musplatta och 2 kardborrband för tangentbord	Stålplåt 1,5 mm	7035	-	■
	Låda med avtagbart lock upp- och nedtill	Stålplåt 1,5 mm/2,0 mm	7035		
	Anslutningslist upptill och grepplist	Plast, enligt UL 94-V0	7035/7015/9006		
Dörr nedtill	Vertikala spröjs med spanjolettlås och standardlåsinsats, med gångjärn till höger	Aluminiumprofil	7035	■	■
	Dörr- resp. inbyggnadsplåt med kant	Stålplåt 1,5 mm	7015		

¹⁾ Med lås för glasdörr upptill