


TFT-tartó

2383.030



Nézet **A**

Szereléshez
szükséges kihagyás
□ 90 x 71 mm

Szereléshez
szükséges kihagyás
□ 120 x 65 mm

1

- VESA 75 vagy 100, merev
- VESA 75 és dőlésszög-beállítás IW 6206.460 munkaalomáson keresztül

2

- Háztartás/-csatlakozás tartókar-csatlakozóval
- □ 90 x 71 mm
- □ 120 x 65 mm

3

- Háztartások a vízszintes CP 40 acél vagy □ 120 x 65 mm-es tartókaron, a függőleges tartókarra történő szereléshez az IW 6206.460 dőlésszög-beállításon keresztül
- □ 120 x 65 mm

4

- **4a** SM 2383.000 billentyűzettartó
SM 2383.010 ház felületösszekötőn keresztül

- **4b** CP 6107.100 kengyeles fogantyú

- **4c** CP 6107.200 kengyeles fogantyú

pontozással jelölve

5

- SZ 2400.300/.500 csatlakozó átvezetés a csatlakozóvezeték húzóterhelés-mentesítéséhez