




### SE 8 szabadonálló szekrények

Szerelőlap




#### Szekrény

- B1 = Teljes szélesség
- B2 = Ajtószélesség
- B3 = Keret belső méret
- B5 = Rendszerlyukak szakasza/Padló-lábazat-rögzítés lyuktávolsága
- B6 = Ajtókeret belső méret
- B7 = Az ajtókeret lyukсорainak tengelytávolsága
- B8 = Az emelőszemek közötti távolság
- B9 = Fenéknyílás belmérete
- H1 = Teljes magasság
- H2 = Hátfal magassága
- H3 = Keret belső méret
- H4 = Ajtó magassága
- H5 = Rendszerlyukak szakasza
- H6 = Ajtókeret lyukсорainak tengelytávolsága
- H7 = Ajtókeret belső méret
- H8 = Fenék és a zár közepének távolsága
- T1 = Teljes mélység
- T2 = Rendszerlyukak szakasza/Fenék lábazat-rögzítés lyuktávolsága
- T3 = Keret belső méret
- T4 = Fenéknyílás belső méret
- T5 = Emelőszem közepétől emelőszem közepéig
- T6 = Lehetséges szerelési mélység (szerelőlap felszereléséhez), mélységben 25 mm-es raszterben állítható 149 mm-ig


#### Szerelőlap

- F = Teljes szélesség
- G = Teljes magasság

Profilkeresztmetszet




Rendszerlyuk raszter




4 Ø 4,5 (Ø 4,7 nemesacél esetén)

Felső házsarok



- 1 Szélesség
- 2 Magasság
- 3 Mélység

Alsó házsarok



#### Kétajtós

Cikkszám SE		Szélesség méretek, mm									Magasság méretek, mm								Mélység méretek, mm						Szerelőlapok mm	
Festett	Nemesacél	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	T1	T2	T3	T4	T5	T6	F	G
5840.500	-	1000	492	912	992	875	355	375	935	400	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324	-	899	1696
5841.500	-	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324	126,5	1099	1696
5842.500	-	1600	792	1512	792	1475	655	675	1535	690	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324	356,5	1499	1696
5843.500	-	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	405	275	312	240	324	-	1099	1896
5844.500	5855.500	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	505	375	412	340	424	126,5 - 456,5	1099	1896
5845.500	-	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	605	475	512	440	524	126,5	1099	1896
5846.500	-	1800	892	1712	892	1675	755	775	1735	790	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	505	375	412	340	424	556,5	1699	1896