




# Kapcsolószekrények

## IT házak

### AE fali ház



mélységében állítható 19"-os profilsínekkel



Cikkszám DK	U	Magasság méretek, mm		
		H1	H2	H3
7641.000	8	380	355	261
7643.000	13	600	578	481
7645.000	16	760	711	641

### Optikai kiselosztó

szerelőlemezrel és csatolókazettával



Cikkszám DK	Szálak	Szélesség, mm	Magasság, mm	Mélység, mm
7451.000	1 - 24	180	254	90