


# Kapcsolószekrények

## PC-szekrényrendszerek

### PC-szekrényrendszerek


billentyűzetfiókkal

Üvegajtóval és fiókkal  
PC 5366.000, PC 5368.000




- 1 Max. 505, 25 mm-es raszterben állítható  
2 Max. 547, 25 mm-es raszterben állítható

Kisméretű beépíthető mezővel, fiókkal  
PC 5366.300



- 1 Max. 355, 25 mm-es raszterben állítható  
2 Max. 397, 25 mm-es raszterben állítható

Nagyméretű beépíthető mezővel, fiókkal  
PC 5366.400



i.L. = hasznos mélység


				Cikkszám PC			
				Mélység 636 mm	5366.000	5366.300	5366.400
				Mélység 836 mm	5368.000	-	-
A csomag tartalma	Kivitel	Anyag	RAL szín				
Ház	Szekrénykonstrukció formázott oldalfalakkal és tetővel	1,5 mm-es acéllemez	7035 struktúra	■	■	■	
	Háromrészes fenéklemez (5368.000, négyrészes)	1,5 mm-es acéllemez	horganyzott				
Hátsó ajtó	Rúdzárrendszerrel és kéttollú betéttel, jobb oldalon zsanérozott	2,0 mm-es acéllemez	7035 struktúra	■	■	■	
Felső üvegajtó	Tartókerettel belülről reteszelt <sup>1)</sup> , jobb oldalon zsanérozott	1,5 mm-es acéllemez	7015				
	Függőleges dekorlemez	Műanyag, UL 94-V0 szerint	7035	■	■	-	
	Tábla szitanyomott maszkokkal	4,0 mm-es ESG biztonsági üveg	7015				
Beépítési mező, nagy, felső	Függőleges gerendák, belülről reteszelt <sup>1)</sup> , jobb oldalon zsanérozott	Alumíniumprofil	7035				
	Beépítőlemez	1,5 mm-es acéllemez	7015	-	-	■	
	Alsó/felső lezáróléc	Műanyag, UL 94-V0 szerint	7035				
Berendezés-tálcá monitorhoz	Lyukasztott, fix beépítésű	1,5 mm-es acéllemez	7015	■	■	-	
Billentyűzetfiók	Ház	1,5 mm-es acéllemez	7035				
	Kihúzható billentyűzettartó kábeltartóval, valamint kihúzható egérpád és billentyűzetkengyel	1,5 mm-es acéllemez	7035	■	■	■	
	Lemez fogókerettel, behajtható kéztámasz, zárral, 3524 E sz. zár	Műanyag, UL 94-V0 szerint	7035/7015/9006				
Beépíthető mező, fent	Jobb oldalon zsanér, belülről felcsavarozva, lekerekített sarkú beépítőlemez	1,5 mm-es acéllemez	7015	-	■	-	
	Oldalsó dekorlemez	Műanyag, UL 94-V0 szerint	7035				
Alsó ajtó	Függőleges gerendák rúdzárrendszerrel és kéttollú betéttel, jobb oldalon zsanérozott	Alumíniumprofil	7035	■	■	■	
	Ajtó-, ill. beépítőlemez sarkai lekerekítve	1,5 mm-es acéllemez	7015				

<sup>1)</sup> Kireteszeléssel a felső üvegajtóhoz


### PC-szekrényrendszerek

felhajtható billentyűtartóval vagy pultelőtéttel

Üvegajtóval és felhajtható tartóval  
PC 5366.100



Üvegajtóval és pultelőtéttel  
PC 5366.200



- 1 Max. 505, 25 mm-es raszterben állítható
- 2 Max. 547, 25 mm-es raszterben állítható
- 3 Max. beépítési méret 540 x 179 mm

i.L. = hasznos mélység

A csomag tartalma	Kivitel	Anyag	RAL szín	Cikkszám PC	
				Mélység 636 mm	5366.100
Ház	Szekrénykonstrukció formázott oldalfalakkal és tetővel	1,5 mm-es acéllemez	7035 struktúra	■	■
Ház	Háromrészes fenéklemez	1,5 mm-es acéllemez	horganyzott	■	■
Hátsó ajtó	Rúdzárrendszerrel és kéttollú betéttel, jobb oldalon zsanérozott	2,0 mm-es acéllemez	7035 struktúra	■	■
Felső üvegajtó	Tartókerettel belülről reteszel <sup>1)</sup> , jobb oldalon zsanérozott	1,5 mm-es acéllemez	7015	■	■
	Függőleges dekorlemez	Műanyag, UL 94-V0 szerint	7035	■	■
	Tábla szitanyomott maszkkal	4,0 mm-es ESG biztonsági üveg	7015	■	■
Berendezéstálca monitorhoz	Lyukasztott, fix beépítésű	1,5 mm-es acéllemez	7015	■	■
Felhajtható billentyűzetfiók	Ház egértartóval és kivágással a hátfalon, 19" széles x 4 U, hátoldali rögzítéshez	1,5 mm-es acéllemez	7035	■	■
	Lemez alulra záródó, 2 tartókötéssel, zárral, 3524 E sz. zár	Műanyag, UL 94-V0 szerint	7035/7015/9006	■	■
	Billentyűzetartó kihúzható egértartóval és 2 tépőzár a billentyűzethez	1,5 mm-es acéllemez	7035	■	■
Pultelőtét	Ház felül és alul levehető fedéllel	1,5 mm-es/2,0 mm-es acéllemez	7035	■	■
	Lezárókeret felül és fogókeret	Műanyag, UL 94-V0 szerint	7035/7015/9006	■	■
Alsó ajtó	Függőleges gerendák rúdzárrendszerrel és kéttollú betéttel, jobb oldalon zsanérozott	Alumíniumprofil	7035	■	■
	Ajtó-, ill. beépítőlemez sarkai lekerekítve	1,5 mm-es acéllemez	7015	■	■

<sup>1)</sup> Kireteszeléssel a felső üvegajtóhoz