



AE kompakt kapcsolószekrények


AE 1001.X00 – AE 1016.X00




- 1 AE 1001.X00, AE 1002.X00, AE 1003.X00, AE 1004.X00, AE 1005.X00, AE 1006.X00, AE 1009.X00, AE 1011.X00 esetén csak egy elforduló zár közepén, középső csap nélkül
- 2 AE 1001.X00, AE 1002.X00 esetén 50
- 3 AE 1001.X00, AE 1002.X00 esetén nincs




AE 1001.X00, AE 1002.X00 szerelőlap




AE 1003.X00 – AE 1016.X00
(A szerelőlap beépítési helyzete AE 1005.500/600 esetén 90°-kal elforgatva)




AE 1017.XXX




AE 1018.X00 (AE 1019.X00)




- 1 AE 1018.X00 esetén elforduló zár
 - 2 AE 1019.X00 esetén rúdzár
- i.L. = hasznos mélység



Szerelőlapok AE 1018.X00



AE 1017.X00 (AE 1019.X00)



Zárójelben a méretek az AE 1019.X00 típusra vonatkoznak.

Cikkszám AE	Szélesség méretek, mm				Magasság méretek, mm				Mélység méretek, mm		Szerelőlapok, mm				Anyagvastagság, mm		
	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	H4	T1	T2	F1	F2	G1	G2	Ház	Ajtó	Szerelőlap
1001.X00	200	167	-	56	300	295	274	225	122	100	-	-	-	-	1,25	1,5	2,0
1002.X00	200	167	-	56	300	295	274	225	157	135	-	-	-	-	1,25	1,5	2,0
1003.X00	300	260	175	66	300	295	260	225	212	168 – 184	254	215	275	250	1,38	1,5	2,0
1004.X00	380	340	250	66	300	295	260	225	157	113 – 129	334	295	275	250	1,38	1,5	2,0
1011.X00	380	340	250	66	300	295	260	225	212	168 – 184	334	295	275	250	1,38	1,5	2,0
1005.X00	300	260	175	66	380	375	340	275	212	168 – 184	334	295	275	250	1,38	1,5	2,0
1006.X00	380	340	250	66	380	375	340	275	212	168 – 184	334	295	355	330	1,38	1,5	2,0
1015.X00	400	360	275	66	500	495	460	425	212	168 – 184	354	315	475	450	1,38	1,5	2,0
1007.X00	500	460	375	66	500	495	460	425	212	168 – 184	449	410	470	445	1,38	2,0	2,5
1013.X00	500	460	375	66	500	495	460	425	302	258 – 274	449	410	470	445	1,50	2,0	2,5
1008.X00	380	340	250	66	600	595	560	525	212	168 – 184	334	295	570	545	1,38	1,5	2,5
1009.X00	600	560	475	66	380	375	340	275	212	168 – 184	549	510	355	330	1,38	1,5	2,5
1010.X00	600	560	475	66	600	595	560	525	212	168 – 184	549	510	570	545	1,38	2,0	2,5
1012.X00	600	560	475	66	760	755	720	675	212	168 – 184	549	510	730	705	1,38	2,0	3,0
1014.X00	760	720	625	66	760	755	720	675	302	258 – 274	704	665	730	705	1,50	2,0	3,0
1016.X00	800	760	675	66	1000	955	920	925	302	258 – 274	739	700	955	930	1,50	2,0	3,0
1017.X00	800	-	-	-	1200	-	-	-	302	-	-	-	-	-	1,50	2,0	3,0
1018.X00	1000	-	-	-	1000	-	-	-	302	-	939	900	955	930	1,50	2,0	3,0
1019.X00	1000	-	-	-	1200	-	-	-	302	-	-	-	-	-	1,50	2,0	3,0